



\*1: 適応シャフトまたはパイプ径

● 材質・仕上げ



	SGT-STP-P
グラブスクリュー	S45C相当、先端部焼入れ 四酸化鉄皮膜(黒)
スラストパッド	SUM22L 四酸化鉄皮膜(黒)



- スラストパッドつきグラブスクリュー。
- ワークの締めつけや、位置決め・ストップなどの用途に使用できます。
- レバー・ノブなどに組みつけてご使用ください。
- スラストパッド底面の受け溝がシャフトやパイプなどの円筒形状のワークを確実に固定します。
- スラストパッドはグラブスクリューに対して、約12°まで傾きます。
- グラブスクリューとスラストパッドは組みつけ前の状態で出荷します。グラブスクリューをスラストパッドにまっすぐ押し込むだけで組みつけができます。

⚠ 使用上の注意

ハンマーなどで叩き込まないでください。無理な組みつけはスラストパッドのスナップリング破損の原因になります。

寸法

単位: mm

品番	M(並目)		D1	d	H1	e	B	X		質量(g)
	ねじの呼び	ピッチ						min.	max.	
SGT-M6-STP12-P	M6	1	12	8	9	4.5	3	7.5	16	10 - 14
SGT-M8-STP16-P	M8	1.25	16	10	11	5.3	4	7.5	20	22 - 33
SGT-M10-STP20-P	M10	1.5	20	12	13	5.6	5	7.5	24	43 - 60
SGT-M10-STP25-P	M10	1.5	25	16	15	6.9	5	7.5	32	61 - 78
SGT-M12-STP20-P	M12	1.75	20	12	13	5.6	6	7.5	24	53 - 89
SGT-M12-STP25-P	M12	1.75	25	16	15	6.9	6	7.5	32	71 - 107
SGT-M16-STP32-P	M16	2	32	22	19	9.5	8	7.5	44	153 - 231
SGT-M20-STP40-P	M20	2.5	40	25	22	10.5	10	7.5	50	304 - 447

ねじ長さ

品番	L (mm)															
	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	90	100	125	150	
SGT-M6-STP12-P	●	●	●	●	●											
SGT-M8-STP16-P		●	●	●	●		●		●							
SGT-M10-STP20-P				●	●	●	●	●			●					
SGT-M10-STP25-P				●	●	●	●	●			●					
SGT-M12-STP20-P					●		●	●	●		●		●			
SGT-M12-STP25-P					●		●	●	●	●	●		●	●		
SGT-M16-STP32-P								●	●	●	●	●	●	●	●	
SGT-M20-STP40-P											●	●	●	●	●	

● 関連商品

グラブスクリューおよびスラストパッドは単体でもご注文いただけます。



● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

**SGT-M8-50-STP16-P**



グラブスクリューとスラストパッドは組みつけ前の状態で出荷します。

② ねじ長さLは表に●の記載があるサイズから選択してください。

クリーン洗浄・クリーン梱包	ねじ組み合わせ	ねじカット	ゆるみ止め
対応不可	対応可・別料金	対応不可	対応可・別料金