



● 材質・仕上げ



	SGTS-SCPS-KR
グラブスクリュー	SUS304相当
スラストパッド	SUS304相当
プラスチックキャップ	TPE(黒) 硬度ショアA75

⚠ 使用上の注意

ハンマーなどで叩き込まないでください。無理な組みつけはスラストパッドのスナッピング破損の原因になります。

- 耐蝕性にすぐれたステンレス製のスラストパッドつきグラブスクリュー。
- ワークの締めつけや、位置決め・ストップなどの用途に使用できます。
- レバー・ノブなどに組みつけてご使用ください。
- スラストパッドはグラブスクリューに対して、約12°まで傾きます。ワークがグラブスクリューに対して傾いている場合に効果的です。
- 大径パッドにより面圧を低減します。
- 滑り止めに効果的なTPE製キャップつき。
- グラブスクリューとスラストパッドは、組みつけ前の状態で出荷します。グラブスクリューをスラストパッドにまっすぐ押し込むだけで組みつけができます。

寸法

単位: mm

品番 ①	M(並目)		D1	H1	e	B	s	質量(g)
	ねじの呼び	ピッチ						
SGTS-M12-SCPS50-KR	M12	1.75	50	11.5	3.7	6	1.7	147 - 183
SGTS-M16-SCPS50-KR	M16	2	50	13.5	4	8	1.7	195 - 273
SGTS-M16-SCPS60-KR	M16	2	60	13.5	4	8	1.7	273 - 351
SGTS-M20-SCPS60-KR	M20	2.5	60	15.5	4.3	10	1.7	355 - 498

ねじ長さ

品番	L(mm) ②									
	50	60	65	70	75	80	90	100	125	150
SGTS-M12-SCPS50-KR	●	●	●	●		●		●		
SGTS-M16-SCPS50-KR			●	●	●	●		●	●	
SGTS-M16-SCPS60-KR			●	●	●	●		●	●	
SGTS-M20-SCPS60-KR						●	●	●	●	●

● 関連商品

グラブスクリューおよびスラストパッドは単体でもご注文いただけます。



- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SGTS-M16-80-SCPS50-KR

① ② ①

グラブスクリューとスラストパッドは組みつけ前の状態で出荷します。
② ねじ長さLは表に●の記載があるサイズから選択してください。

クリーン洗浄・クリーン梱包
対応不可

ねじ組み合わせ
対応可・別料金

ねじカット
対応不可

ゆるみ止め
対応可・別料金