



● 材質・仕上げ



	<b>SGTS-STPS-A</b>
グラブスクリュー	SUS304相当
スラストパッド	SUS304相当

- 耐蝕性にすぐれたステンレス製のスラストパッドつきグラブスクリュー。
- ワークの締めつけや、位置決め・ストップなどの用途に使用できます。
- レバー・ノブなどに組みつけてご使用ください。
- スラストパッドはグラブスクリューに対して、約12°まで傾きます。ワークがグラブスクリューに対して傾いている場合に効果的です。
- グラブスクリューとスラストパッドは組みつけ前の状態で出荷します。グラブスクリューをスラストパッドにまっすぐ押し込むだけで組みつけができます。

**⚠ 使用上の注意**

ハンマーなどで叩き込まないでください。無理な組みつけはスラストパッドのスナップリング破損の原因になります。

寸法

単位: mm

品番 <b>1</b>	M(並目)		D1	H1	e	B	質量(g)
	ねじの呼び	ピッチ					
SGTS-M6-STPS12-A	M6	1	12	6	1.5	3	9 - 13
SGTS-M8-STPS16-A	M8	1.25	16	8	2.3	4	22 - 33
SGTS-M10-STPS20-A	M10	1.5	20	10	2.6	5	42 - 59
SGTS-M10-STPS25-A	M10	1.5	25	11	2.9	5	56 - 73
SGTS-M12-STPS20-A	M12	1.75	20	10	2.6	6	52 - 88
SGTS-M12-STPS25-A	M12	1.75	25	11	2.9	6	66 - 102
SGTS-M16-STPS32-A	M16	2	32	14	4.5	8	148 - 226
SGTS-M20-STPS40-A	M20	2.5	40	16	4.5	10	273 - 416

ねじ長さ

品番	L(mm) <b>2</b>														
	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	90	100	125	150
SGTS-M6-STPS12-A	●	●	●	●	●										
SGTS-M8-STPS16-A		●	●	●	●		●		●						
SGTS-M10-STPS20-A				●	●	●	●	●			●				
SGTS-M10-STPS25-A				●	●	●	●	●			●				
SGTS-M12-STPS20-A					●	●	●	●	●		●				
SGTS-M12-STPS25-A					●	●	●	●	●		●			●	
SGTS-M16-STPS32-A							●	●	●	●	●		●	●	
SGTS-M20-STPS40-A											●	●	●	●	●

● 関連商品

グラブスクリューおよびスラストパッドは単体でもご注文いただけます。



● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

**SGTS-M8-50-STPS16-A**

**1** **2** **1**

グラブスクリューとスラストパッドは組みつけ前の状態で出荷します。

**2** ねじ長さLは表に●の記載があるサイズから選択してください。

クリーン洗浄・クリーン梱包	ねじ組み合わせ	ねじカット	ゆるみ止め
対応不可	対応可・別料金	対応不可	対応可・別料金