



● 材質・仕上げ

	SGTS
本体	SUS304相当



- ワークの締めつけや、位置決め・ストップなどの用途に使用できます。
- レバー・ノブなどに組みつけてご使用ください。
- 耐蝕性にすぐれたステンレス製。
- スラストパッド **STPS-A** **STPS-K** **STPS-P** **SCPS** **SCPS-KR** **SCPS-KS** のいずれかを別途購入し、セットでご使用ください。
- グラブスクリューをスラストパッドにまっすぐ押し込むだけで組みつけができます。
- グラブスクリューとレバー・ノブを組み合わせた商品も製作します。詳しくはレバー・ノブ ねじ組み合わせサービスをご参照ください。
- 本商品とステンレス製スラストパッドがセットになった商品もあります。

品番	ステンレス製スラストパッドの仕様
SGTS-STPS-A	キャップなし
SGTS-STPS-K	ポリアセタール(白)キャップつき
SGTS-STPS-P	キャップなし(受け溝加工あり)
SGTS-SCPS	大径パッド・キャップなし
SGTS-SCPS-KS	大径パッド・ポリアセタール(白)キャップつき
SGTS-SCPS-KR	大径パッド・TPE(黒)キャップつき



使用上の注意

ハンマーなどで叩き込まないでください。無理な組みつけはスラストパッドのスナップリング破損の原因になります。

● 関連商品

組みつけて使用するステンレス製スラストパッドがあります。

キャップなし **STPS-A**

ポリアセタール製キャップつき(白色)

STPS-K

受け溝加工 **STPS-P**



大径パッドにより、面圧を低減できるステンレス製スラストパッドがあります。

キャップなし **SCPS**

ポリアセタール製キャップつき(白色)

SCPS-KS

TPE製キャップつき(黒色) **SCPS-KR**



単位: mm

品番	M(並目)		L	d2	d3	Z1	Z2	B	質量(g)
	ねじの呼び	ピッチ							
SGTS-M6-30	M6	1	30	4.5 h11	4	5.4	2.5	3	4
SGTS-M6-35	M6	1	35	4.5 h11	4	5.4	2.5	3	5
SGTS-M6-40	M6	1	40	4.5 h11	4	5.4	2.5	3	6
SGTS-M6-45	M6	1	45	4.5 h11	4	5.4	2.5	3	7
SGTS-M6-50	M6	1	50	4.5 h11	4	5.4	2.5	3	8
SGTS-M8-35	M8	1.25	35	6 h11	5.4	6.8	3	4	9
SGTS-M8-40	M8	1.25	40	6 h11	5.4	6.8	3	4	11
SGTS-M8-45	M8	1.25	45	6 h11	5.4	6.8	3	4	13
SGTS-M8-50	M8	1.25	50	6 h11	5.4	6.8	3	4	14
SGTS-M8-60	M8	1.25	60	6 h11	5.4	6.8	3	4	17
SGTS-M8-70	M8	1.25	70	6 h11	5.4	6.8	3	4	20
SGTS-M10-45	M10	1.5	45	8 h11	7.2	8.2	4.5	5	19
SGTS-M10-50	M10	1.5	50	8 h11	7.2	8.2	4.5	5	22
SGTS-M10-55	M10	1.5	55	8 h11	7.2	8.2	4.5	5	24
SGTS-M10-60	M10	1.5	60	8 h11	7.2	8.2	4.5	5	26
SGTS-M10-65	M10	1.5	65	8 h11	7.2	8.2	4.5	5	29
SGTS-M10-80	M10	1.5	80	8 h11	7.2	8.2	4.5	5	36
SGTS-M12-50	M12	1.75	50	8 h11	7.2	8.6	4.5	6	29
SGTS-M12-60	M12	1.75	60	8 h11	7.2	8.6	4.5	6	36
SGTS-M12-65	M12	1.75	65	8 h11	7.2	8.6	4.5	6	39
SGTS-M12-70	M12	1.75	70	8 h11	7.2	8.6	4.5	6	43
SGTS-M12-80	M12	1.75	80	8 h11	7.2	8.6	4.5	6	50
SGTS-M12-100	M12	1.75	100	8 h11	7.2	8.6	4.5	6	65
SGTS-M16-65	M16	2	65	12 h11	11	10.6	5	8	73
SGTS-M16-70	M16	2	70	12 h11	11	10.6	5	8	79
SGTS-M16-75	M16	2	75	12 h11	11	10.6	5	8	85
SGTS-M16-80	M16	2	80	12 h11	11	10.6	5	8	92
SGTS-M16-100	M16	2	100	12 h11	11	10.6	5	8	119
SGTS-M16-125	M16	2	125	12 h11	11	10.6	5	8	151
SGTS-M20-80	M20	2.5	80	15.5 h11	14.4	12.4	5.5	10	149
SGTS-M20-90	M20	2.5	90	15.5 h11	14.4	12.4	5.5	10	169
SGTS-M20-100	M20	2.5	100	15.5 h11	14.4	12.4	5.5	10	190
SGTS-M20-125	M20	2.5	125	15.5 h11	14.4	12.4	5.5	10	241
SGTS-M20-150	M20	2.5	150	15.5 h11	14.4	12.4	5.5	10	292

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SGTS-M8-50



クリーン洗浄・クリーン梱包 お問い合わせください	ねじ組み合わせ 対応可・別料金	ねじカット 対応不可	ゆるみ止め 対応可・別料金
-----------------------------	--------------------	---------------	------------------