



● 材質・仕上げ



	SCPS-KS
スラストパッド	SUS304相当
プラスチックキャップ	ポリアセタール(白)

- 耐蝕性にすぐれたステンレス製のスラストパッド。
- グラブスクリュー **SGTS** を別途購入し、セットでご使用ください。
- グラブスクリューをスラストパッドにまっすぐ押し込むだけで組みつけができます。
- ワークの表面が傾いている場合などに効果的です。
- スラストパッドはグラブスクリューに対して約12°まで傾きます。
- 大径パッドにより面圧を低減します。
- ポリアセタール製のプラスチックキャップは、スラストパッド面の摩擦が小さく、ワーク表面をすべらせて使用する用途に適しています。
- グラブスクリューとスラストパッドがセットになった商品 **SGTS-SCPS-KS** もあります。

使用上の注意

ハンマーなどで叩き込まないでください。無理な組みつけはスナップリングの破損の原因になります。

品番	D1	r	H1	s	適用グラブスクリュー	質量(g)
SCPS-50-M12-KS	50	9.2	11.5	1.7	SGTS-M12	130
SCPS-50-M16-KS	50	12.5	13.5	1.7	SGTS-M16	136
SCPS-60-M16-KS	60	12.5	13.5	1.7	SGTS-M16	220
SCPS-60-M20-KS	60	16.5	15.5	1.7	SGTS-M20	229

単位: mm

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SCPS-50-M16-KS



クリーン洗浄・クリーン梱包
対応不可

ねじ組み合わせ
対応不可

ねじカット
対応不可

ゆるみ止め
対応不可