



● 材質・仕上げ



	STP-K
スラストパッド	SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒)
プラスチックキャップ	ポリアセタール(白)



- グラブスクリュー **SGT** を別途購入し、セットでご使用ください。
- グラブスクリューをスラストパッドにまっすぐ押し込むだけで組みつけができます。
- ワークの表面が傾いている場合などに効果的です。
- スラストパッドはグラブスクリューに対して約12°まで傾きます。
- ポリアセタール製のプラスチックキャップは、スラストパッド面の摩擦が小さく、ワーク表面をすべらせて使用する用途に適しています。
- グラブスクリューとスラストパッドがセットになった商品 **SGT-STP-K** もあります。

使用上の注意

ハンマーなどで叩き込まないでください。無理な組みつけはスナップリングの破損の原因になります。

単位: mm

品番	D1	r	H1	s	適用グラブスクリュー	質量(g)
STP-12-K	12	5.2	6	1.5	SGT-M6	5
STP-16-K	16	6.3	8	1.5	SGT-M8	14
STP-20-K	20	8.4	10	1.5	SGT-M10・SGT-M12	25
STP-25-K	25	9.2	11	1.5	SGT-M10・SGT-M12	40
STP-32-K	32	12.5	14	1.5	SGT-M16	77
STP-40-K	40	16.5	16	1.5	SGT-M20	130

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

STP-16-K



クリーン洗浄・クリーン梱包

対応不可

ねじ組み合わせ

対応不可

ねじカット

対応不可

ゆるみ止め

対応不可