



- ベアリング固定用のセットカラー。
- 本体の凸部で、ベアリングの内輪のみを押さえて固定できます。
- シャフトにスナップリングなどの固定が困難な場合のベアリングの固定に最適です。
- シャフトへの締結はセットスクルーで行います。

● 材質・仕上げ



	NSC-CB	NSC-MB
本体	S45C 四三酸化鉄皮膜(黒)	S45C 無電解 ニッケルメッキ
六角穴付き 止めねじ	SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒)	SUSXM7



単位: mm

品番 四三酸化鉄皮膜	品番 無電解ニッケルメッキ	d	B	B <sub>1</sub>	D	D <sub>1</sub>	M(並目)*1	適用 ベアリング	質量(g)
NSC-3-7-CB	NSC-3-7-MB	3	7.5	5	7	5	M3	693ZZ・623ZZ	1
NSC-4-7-CB	NSC-4-7-MB	4	7.5	5	8	6	M3	694ZZ・624ZZ	2
NSC-5-7-CB	NSC-5-7-MB	5	7.5	5	11	7.2	M3	695ZZ・605ZZ・625ZZ	4
NSC-6-7-CB1	NSC-6-7-MB1	6	7.5	5	13	8.4	M3	606ZZ	4
NSC-6-7-CB2	NSC-6-7-MB2	6	7.5	5	13	9.2	M3	626ZZ	5
NSC-6-7-CB3	NSC-6-7-MB3	6	7.5	5	13	8	M3	696ZZ	6
NSC-8-9-CB1	NSC-8-9-MB1	8	9.5	7	18	11.7	M4	608ZZ	12
NSC-8-9-CB2	NSC-8-9-MB2	8	9.5	7	18	11.4	M4	628ZZ	11
NSC-8-9-CB3	NSC-8-9-MB3	8	9.5	7	18	10.4	M4	698ZZ	11
NSC-10-11-CB1	NSC-10-11-MB1	10	11	8	20	14.2	M5	6000ZZ	16
NSC-10-11-CB2	NSC-10-11-MB2	10	11	8	20	16.7	M5	6200ZZ	18
NSC-10-11-CB3	NSC-10-11-MB3	10	11	8	20	13.2	M5	6900ZZ	15
NSC-12-11-CB1	NSC-12-11-MB1	12	11	8	22	17.2	M5	6001ZZ	19
NSC-12-11-CB2	NSC-12-11-MB2	12	11	8	22	17.7	M5	6201ZZ	19
NSC-12-11-CB3	NSC-12-11-MB3	12	11	8	22	15.2	M5	6901ZZ	17
NSC-15-11-CB1	NSC-15-11-MB1	15	11	8	25	20.2	M5	6002ZZ	22
NSC-15-11-CB2	NSC-15-11-MB2	15	11	8	25	21.2	M5	6202ZZ	23
NSC-15-11-CB3	NSC-15-11-MB3	15	11	8	25	18.7	M5	6902ZZ	21

\*1: 六角穴付き止めねじが付属しています。  
\*1: d寸法が5以下の場合は1ヶ所です。

単位: mm

品番 四三酸化鉄皮膜	品番 無電解ニッケルメッキ	d	B	B <sub>1</sub>	D	D <sub>1</sub>	M(並目)*1	適用 ベアリング	質量(g)
NSC-17-13-CB1	NSC-17-13-MB1	17	13	10	28	22.2	M6	6003ZZ	33
NSC-17-13-CB2	NSC-17-13-MB2	17	13	10	28	24.2	M6	6203ZZ	35
NSC-17-13-CB3	NSC-17-13-MB3	17	13	10	28	20.2	M6	6903ZZ	31
NSC-20-13-CB1	NSC-20-13-MB1	20	13	10	35	25.2	M6	6004ZZ	52
NSC-20-13-CB2	NSC-20-13-MB2	20	13	10	35	27.2	M6	6204ZZ	54
NSC-20-13-CB3	NSC-20-13-MB3	20	13	10	35	24.7	M6	6904ZZ	52
NSC-25-13-CB1	NSC-25-13-MB1	25	13.5	10	38	31.2	M6	6005ZZ	55
NSC-25-13-CB2	NSC-25-13-MB2	25	13.5	10	38	33.2	M6	6205ZZ	58
NSC-25-13-CB3	NSC-25-13-MB3	25	13.5	10	38	30.2	M6	6905ZZ	54
NSC-30-15-CB1	NSC-30-15-MB1	30	15.5	12	45	38.2	M8	6006ZZ	90
NSC-30-15-CB2	NSC-30-15-MB2	30	15.5	12	45	40.2	M8	6206ZZ	94
NSC-30-15-CB3	NSC-30-15-MB3	30	15.5	12	45	35.2	M8	6906ZZ	86
NSC-35-16-CB1	NSC-35-16-MB1	35	16.5	12	50	43.2	M8	6007ZZ	106
NSC-35-16-CB2	NSC-35-16-MB2	35	16.5	12	50	46.2	M8	6207ZZ	114
NSC-35-16-CB3	NSC-35-16-MB3	35	16.5	12	50	41.2	M8	6907ZZ	101
NSC-40-18-CB1	NSC-40-18-MB1	40	18.5	14	60	48.2	M10	6008ZZ	183
NSC-40-18-CB2	NSC-40-18-MB2	40	18.5	14	60	52.2	M10	6208ZZ	195
NSC-40-18-CB3	NSC-40-18-MB3	40	18.5	14	60	46.2	M10	6908ZZ	179

\*1: 六角穴付き止めねじが付属しています。  
\*1: d寸法が5以下の場合は1ヶ所です。

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

**NSC-4-7-CB**



クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx 対応不可	ねじカット → P.xxxx 対応不可	ゆるみ止め → P.xxxx 対応不可	レーザー刻印 → P.xxxx 対応可・別料金
--------------------------------	------------------------	------------------------	----------------------------