



- クランピングタイプのセットカラー。
- 取り付け・取りはずしが容易でシャフトを傷つけません。
- スライドシャフトなど、取り付け・取りはずしが多い機械・装置への使用に最適です。



● 材質・仕上げ



	NSCS-C	NSCS-M	NSCS-S
本体	S45C 四三酸化鉄皮膜(黒)	S45C 無電解ニッケルメッキ	SUS304
六角穴付き ボルト	SS400 四三酸化鉄皮膜(黒)	SUSXM7	SUSXM7

NSCS-C スチール製、四三酸化鉄皮膜 NSCS-M スチール製、無電解ニッケルメッキ NSCS-S ステンレス製

単位: mm

品番	品番	品番	d	B	D	F	M(並目)*1	質量(g)
NSCS-3-8-C	NSCS-3-8-M	NSCS-3-8-S	3	8	15	4.5	M3	9
NSCS-4-8-C	NSCS-4-8-M	NSCS-4-8-S	4	8	15	4.5	M3	9
NSCS-5-6-C	NSCS-5-6-M	NSCS-5-6-S	5	6	16	5	M2.6	8
NSCS-5-8-C	NSCS-5-8-M	NSCS-5-8-S	5	8	20	6	M3	17
NSCS-5-10-C	NSCS-5-10-M	NSCS-5-10-S	5	10	20	6	M4	21
NSCS-6-6-C	NSCS-6-6-M	NSCS-6-6-S	6	6	18	6	M2.6	10
NSCS-6-8-C	NSCS-6-8-M	NSCS-6-8-S	6	8	20	6	M3	15
NSCS-6-10-C	NSCS-6-10-M	NSCS-6-10-S	6	10	20	6	M4	20
NSCS-8-6-C	NSCS-8-6-M	NSCS-8-6-S	8	6	22	7	M2.6	14
NSCS-8-8-C	NSCS-8-8-M	NSCS-8-8-S	8	8	25	8	M3	25
NSCS-8-10-C	NSCS-8-10-M	NSCS-8-10-S	8	10	25	8	M4	31
NSCS-8-12-C	NSCS-8-12-M	NSCS-8-12-S	8	12	28	8.5	M5	49
NSCS-8-15-C	NSCS-8-15-M	NSCS-8-15-S	8	15	30	9	M6	69
NSCS-10-6-C	NSCS-10-6-M	NSCS-10-6-S	10	6	25	8	M2.6	17
NSCS-10-10-C	NSCS-10-10-M	NSCS-10-10-S	10	10	30	9	M4	44
NSCS-10-12-C	NSCS-10-12-M	NSCS-10-12-S	10	12	30	9	M5	54
NSCS-10-15-C	NSCS-10-15-M	NSCS-10-15-S	10	15	35	10	M6	93
NSCS-12-6-C	NSCS-12-6-M	NSCS-12-6-S	12	6	25	9	M2.6	16
NSCS-12-10-C	NSCS-12-10-M	NSCS-12-10-S	12	10	30	10	M4	42
NSCS-12-12-C	NSCS-12-12-M	NSCS-12-12-S	12	12	30	10	M5	51
NSCS-12-15-C	NSCS-12-15-M	NSCS-12-15-S	12	15	35	11	M6	90
NSCS-13-8-C	NSCS-13-8-M	NSCS-13-8-S	13	8	28	11	M3	28
NSCS-13-10-C	NSCS-13-10-M	NSCS-13-10-S	13	10	30	10	M4	41
NSCS-13-15-C	NSCS-13-15-M	NSCS-13-15-S	13	15	35	11	M6	88
NSCS-15-8-C	NSCS-15-8-M	NSCS-15-8-S	15	8	30	11	M3	30
NSCS-15-10-C	NSCS-15-10-M	NSCS-15-10-S	15	10	32	11	M4	46
NSCS-15-12-C	NSCS-15-12-M	NSCS-15-12-S	15	12	35	12	M5	68
NSCS-15-15-C	NSCS-15-15-M	NSCS-15-15-S	15	15	40	13	M6	118

*1: 六角穴付きボルトが付属しています。

単位: mm

品番	品番	品番	d	B	D	F	M(並目)*1	質量(g)
NSCS-16-8-C	NSCS-16-8-M	NSCS-16-8-S	16	8	30	11.5	M3	29
NSCS-16-10-C	NSCS-16-10-M	NSCS-16-10-S	16	10	35	12	M4	54
NSCS-16-12-C	NSCS-16-12-M	NSCS-16-12-S	16	12	35	12	M5	66
NSCS-16-15-C	NSCS-16-15-M	NSCS-16-15-S	16	15	40	13	M6	114
NSCS-17-15-C	NSCS-17-15-M	NSCS-17-15-S	17	15	40	13	M6	106
NSCS-18-15-C	NSCS-18-15-M	NSCS-18-15-S	18	15	45	15	M6	143
NSCS-20-8-C	NSCS-20-8-M	NSCS-20-8-S	20	8	35	13	M3	38
NSCS-20-10-C	NSCS-20-10-M	NSCS-20-10-S	20	10	40	14	M4	68
NSCS-20-12-C	NSCS-20-12-M	NSCS-20-12-S	20	12	40	14	M5	81
NSCS-20-15-C	NSCS-20-15-M	NSCS-20-15-S	20	15	45	15	M6	139
NSCS-25-10-C	NSCS-25-10-M	NSCS-25-10-S	25	10	42	16.5	M4	65
NSCS-25-12-C	NSCS-25-12-M	NSCS-25-12-S	25	12	45	17	M5	96
NSCS-25-15-C	NSCS-25-15-M	NSCS-25-15-S	25	15	50	18	M6	162
NSCS-30-12-C	NSCS-30-12-M	NSCS-30-12-S	30	12	50	20	M5	110
NSCS-30-15-C	NSCS-30-15-M	NSCS-30-15-S	30	15	55	20	M6	183
NSCS-35-12-C	NSCS-35-12-M	NSCS-35-12-S	35	12	55	22.5	M5	123
NSCS-35-15-C	NSCS-35-15-M	NSCS-35-15-S	35	15	60	23	M6	205
NSCS-40-12-C	NSCS-40-12-M	NSCS-40-12-S	40	12	60	25	M5	137
NSCS-40-18-C	NSCS-40-18-M	NSCS-40-18-S	40	18	70	26	M8	347
NSCS-45-12-C	NSCS-45-12-M	NSCS-45-12-S	45	12	65	28	M5	154
NSCS-45-18-C	NSCS-45-18-M	NSCS-45-18-S	45	18	75	28	M8	372
NSCS-50-15-C	NSCS-50-15-M	NSCS-50-15-S	50	15	75	30.5	M6	271
NSCS-50-18-C	NSCS-50-18-M	NSCS-50-18-S	50	18	80	32	M8	410
NSCS-50-22-C	NSCS-50-22-M	NSCS-50-22-S	50	22	85	32	M10	603

*1: 六角穴付きボルトが付属しています。

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

NSCS-3-8-S



🧼 クリーン洗浄・クリーン梱包 お問い合わせください	🔪 ねじカット 対応不可	🛑 ゆるみ止め 対応不可	🔗 レーザ刻印 対応可・別料金
-------------------------------	-----------------	-----------------	--------------------