



- ベアリング固定用のセットカラー。
- 本体の凸部で、ベアリングの内輪のみを押さえて固定できます。
- シャフトにスナッピングなどの固定が困難な場合のベアリングの固定に最適です。
- クランピングタイプ。取り付け・取りはずしが容易。しかもシャフトを傷つけません。

● 材質・仕上げ



	NSCS-CB	NSCS-MB
本体	S45C 四三酸化鉄皮膜(黒)	S45C 無電解 ニッケルメッキ
六角穴付き ボルト	SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒)	SUSXM7



単位: mm

品番 四三酸化鉄皮膜	品番 無電解ニッケルメッキ	d	B	B <sub>1</sub>	D	D <sub>1</sub>	F	M(並目)*1	適用 ベアリング	質量(g)
NSCS-3-8-CB	NSCS-3-8-MB	3	8.5	7.5	15	5	4.5	M3	693ZZ・623ZZ	9
NSCS-4-8-CB	NSCS-4-8-MB	4	8.5	7.5	15	6	4.5	M3	694ZZ・624ZZ	9
NSCS-5-8-CB	NSCS-5-8-MB	5	8.5	7.5	20	7.2	6	M3	695ZZ・605ZZ・625ZZ	15
NSCS-6-8-CB1	NSCS-6-8-MB1	6	8.5	7.5	20	9.4	6.5	M3	606ZZ	15
NSCS-6-8-CB2	NSCS-6-8-MB2	6	8.5	7.5	20	9.7	6.5	M3	626ZZ	15
NSCS-6-8-CB3	NSCS-6-8-MB3	6	8.5	7.5	20	9.1	6.5	M3	696ZZ	15
NSCS-8-8-CB1	NSCS-8-8-MB1	8	8.5	7.5	20	11.7	7	M3	608ZZ	14
NSCS-8-8-CB2	NSCS-8-8-MB2	8	8.5	7.5	20	13.2	7	M3	628ZZ	15
NSCS-8-8-CB3	NSCS-8-8-MB3	8	8.5	7.5	20	11.2	7	M3	698ZZ	15
NSCS-10-11-CB1	NSCS-10-11-MB1	10	11	9	30	14.7	9	M4	6000ZZ	41
NSCS-10-11-CB2	NSCS-10-11-MB2	10	11	9	30	17.2	9	M4	6200ZZ	42
NSCS-10-11-CB3	NSCS-10-11-MB3	10	11	9	30	14.2	9	M4	6900ZZ	42
NSCS-12-11-CB1	NSCS-12-11-MB1	12	11	9	30	17.2	10	M4	6001ZZ	39
NSCS-12-11-CB2	NSCS-12-11-MB2	12	11	9	30	18.7	10	M4	6201ZZ	41
NSCS-12-11-CB3	NSCS-12-11-MB3	12	11	9	30	16.2	10	M4	6901ZZ	41
NSCS-15-12-CB1	NSCS-15-12-MB1	15	12	11	35	20.2	12	M5	6002ZZ	58
NSCS-15-12-CB2	NSCS-15-12-MB2	15	12	11	35	21.7	12	M5	6202ZZ	59
NSCS-15-12-CB3	NSCS-15-12-MB3	15	12	11	35	19.2	12	M5	6902ZZ	58

\*1: 六角穴付きボルトが付属しています。

単位: mm

品番 四三酸化鉄皮膜	品番 無電解ニッケルメッキ	d	B	B <sub>1</sub>	D	D <sub>1</sub>	F	M(並目)*1	適用 ベアリング	質量(g)
NSCS-17-12-CB1	NSCS-17-12-MB1	17	12	11	35	22.2	13	M5	6003ZZ	56
NSCS-17-12-CB2	NSCS-17-12-MB2	17	12	11	35	24.2	13	M5	6203ZZ	56
NSCS-17-12-CB3	NSCS-17-12-MB3	17	12	11	35	21.2	13	M5	6903ZZ	55
NSCS-20-12-CB1	NSCS-20-12-MB1	20	12	11	40	27.2	14	M5	6004ZZ	72
NSCS-20-12-CB2	NSCS-20-12-MB2	20	12	11	40	29.2	14	M5	6204ZZ	73
NSCS-20-12-CB3	NSCS-20-12-MB3	20	12	11	40	25.2	14	M5	6904ZZ	70
NSCS-25-15-CB1	NSCS-25-15-MB1	25	15	13	45	31.7	17	M5	6005ZZ	111
NSCS-25-15-CB2	NSCS-25-15-MB2	25	15	13	45	33.2	17	M5	6205ZZ	110
NSCS-25-15-CB3	NSCS-25-15-MB3	25	15	13	45	30.2	17	M5	6905ZZ	109
NSCS-30-15-CB1	NSCS-30-15-MB1	30	15	13	55	38.2	20	M6	6006ZZ	167
NSCS-30-15-CB2	NSCS-30-15-MB2	30	15	13	55	40.2	20	M6	6206ZZ	167
NSCS-30-15-CB3	NSCS-30-15-MB3	30	15	13	55	35.2	20	M6	6906ZZ	165
NSCS-35-15-CB1	NSCS-35-15-MB1	35	15	13	60	43.2	23	M6	6007ZZ	187
NSCS-35-15-CB2	NSCS-35-15-MB2	35	15	13	60	46.2	23	M6	6207ZZ	191
NSCS-35-15-CB3	NSCS-35-15-MB3	35	15	13	60	41.2	23	M6	6907ZZ	184
NSCS-40-17-CB1	NSCS-40-17-MB1	40	17	15	70	48.2	26	M8	6008ZZ	293
NSCS-40-17-CB2	NSCS-40-17-MB2	40	17	15	70	52.2	26	M8	6208ZZ	298
NSCS-40-17-CB3	NSCS-40-17-MB3	40	17	15	70	46.2	26	M8	6908ZZ	300

\*1: 六角穴付きボルトが付属しています。

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

**NSCS-10-11-CB2**



クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.0000	ねじカット → P.0000	ゆるみ止め → P.0000	レーザー刻印 → P.0000
対応不可	対応不可	対応不可	対応可・別料金