


● 材質・仕上げ



	NSCSS-CN2
本体	S45C 四三酸化鉄皮膜(黒)
六角穴付きボルト	SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒)

- 固定穴(めねじ)つきのセットカラー。固定穴(めねじ)を利用して、ホイール・フランジ・プレートなどあらゆる機械・装置への取り付けが可能です。
- スプリットタイプ。軸穴部を完全に分割することができるため、取り付け・取りはずしが容易でシャフトを傷つけません。
- 分解が困難な機械・装置への使用に最適です。

単位: mm

品番 	d	B	D	F	P	M(並目)*1	M1(並目)*2		質量(g)
							ねじの呼び	ピッチ	
NSCSS-8-8-CN2	8	8	25	8	16.5	M3	M3	0.5	24
NSCSS-8-10-CN2	8	10	25	8	18	M4	M4	0.7	29
NSCSS-8-12-CN2	8	12	28	8.5	18	M5	M4	0.7	45
NSCSS-8-15-CN2	8	15	30	9	19	M6	M4	0.7	63
NSCSS-10-10-CN2	10	10	30	9	20	M4	M4	0.7	40
NSCSS-10-12-CN2	10	12	30	9	20	M5	M4	0.7	49
NSCSS-10-15-CN2	10	15	35	10	22.5	M6	M4	0.7	85
NSCSS-12-10-CN2	12	10	30	10	21	M4	M4	0.7	39
NSCSS-12-12-CN2	12	12	30	10	21	M5	M4	0.7	48
NSCSS-12-15-CN2	12	15	35	11	23.5	M6	M4	0.7	84
NSCSS-15-10-CN2	15	10	32	11	24.5	M4	M4	0.7	42
NSCSS-15-12-CN2	15	12	35	12	25	M5	M4	0.7	64
NSCSS-15-15-CN2	15	15	40	13	27.5	M6	M4	0.7	109
NSCSS-16-10-CN2	16	10	35	12	25.5	M4	M4	0.7	51
NSCSS-16-12-CN2	16	12	35	12	25.5	M5	M4	0.7	62
NSCSS-16-15-CN2	16	15	40	13	28	M6	M4	0.7	107
NSCSS-20-10-CN2	20	10	40	14	30	M4	M5	0.8	63
NSCSS-20-12-CN2	20	12	40	14	30	M5	M5	0.8	75
NSCSS-20-15-CN2	20	15	45	15	32.5	M6	M5	0.8	128
NSCSS-25-12-CN2	25	12	45	17	35	M5	M5	0.8	90
NSCSS-25-15-CN2	25	15	50	18	37.5	M6	M5	0.8	154
NSCSS-30-15-CN2	30	15	55	20	42.5	M6	M6	1.0	170
NSCSS-35-15-CN2	35	15	60	23	47.5	M6	M6	1.0	193
NSCSS-40-18-CN2	40	18	70	26	55	M8	M8	1.25	321
NSCSS-50-22-CN2	50	22	85	32	67.5	M10	M8	1.25	566

*1: 締めつけ用の六角穴付きボルトが付属しています。

*2: 固定用のねじは付属していません。別途ご注意ください。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

NSCSS-8-8-CN2



 クリーン洗浄・クリーン梱包	 ねじカット	 ゆるみ止め	 レーザ刻印
対応不可	対応不可	対応不可	対応可・別料金