



- ローラチェーンと機械・装置との連結にご使用ください。
- ローラチェーンとの連結にはローラチェーン用継手リンクまたはオフセットリンクが必要です。

● 材質・仕上げ



	SRF スティール製	SRFS ステンレス製
本体	S45C (硬度 35 - 45HRC) 四三酸化鉄皮膜 (黒)	SUS303

**⚠** 使用上の注意

- ローラチェーンナットを吊り下げ装置に使用される場合は、装置の下に人が入らないように安全対策を講じてください。
- ローラチェーンナットは消耗品です。定期的な点検・交換が必要になります。
- 寸法表の最大荷重は引張における値です。

単位: mm

品番 <b>1</b> スティール製	最大荷重 (N)	品番 <b>1</b> ステンレス製	最大荷重 (N)	適用ローラチェーン 呼び番号	M(並目)		Lf	L	F	d	B1	B2	質量 (g)
					ねじの呼び	ピッチ							
<b>SRF-35</b>	1960	<b>SRFS-35</b>	1570	35	M6	1	10	24	4.5	3.7	7.4	10	12
<b>SRF-40</b>	3530	<b>SRFS-40</b>	2840	40	M8	1.25	14	30	6	4	11.2	13	25
<b>SRF-50</b>	5680	<b>SRFS-50</b>	4510	50	M10	1.5	15	38	7.5	5.2	13.8	17	54
<b>SRF-60</b>	8230	<b>SRFS-60</b>	6570	60	M12	1.75	18	42	9	6	17.8	19	75
<b>SRF-80</b>	15400	<b>SRFS-80</b>	12300	80	M16	2	20	52	12	8	22.6	24	148
<b>SRF-100</b>	23900			100	M20	2.5	25	65	15	9.6	27.5	30	292

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

**SRFS-35**



クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.0000	ねじカット → P.0000	ゆるみ止め → P.0000	レーザ刻印 → P.0000
お問い合わせください	対応不可	対応不可	対応不可