


PKW リニアクランプ・ズィー用アダプタプレート



- **KWH** **KBH** の高さをキャリッジの高さに揃えるためのプレートです。
- **KWH** **KBH** とリニアガイドウェイとの組み合わせによって必要になる場合があります。選定表をご確認ください。
- 材質・仕上げ



	PKW
アダプタプレート	SS330相当 黒色酸化皮膜

寸法

品番	A	A1	B1	B2	B3	t	d(通し穴) 適用ねじサイズ	質量 (kg)
PKW-25-4	70	57	92	45	40	4	M8	0.19
PKW-30-3	90	72	103.5	52	44	3	M10	0.21
PKW-35-4	100	82	120.5	62	52	4	M10	0.36
PKW-35-7	100	82	120.5	62	52	7	M10	0.63
PKW-35-11	100	82	120.5	62	52	11	M10	0.99
PKW-45-8	120	100	155	80	60	8	M12	1.1
PKW-45-10	120	100	155	80	60	10	M12	1.39
PKW-45-18	120	100	155	80	60	18	M12	2.48
PKW-55-7	140	116	184	95	70	7	M14	1.34
PKW-55-10	140	116	184	95	70	10	M14	1.92
PKW-55-17	140	116	184	95	70	17	M14	3.27

単位: mm

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

PKW-25-4



レバー位置変更 → P.xxxx

対応不可