


# VFL エンプラ・フラットアイドラー

WEB 選定ナビ WEB CAD Download SUPER FORM & SEAL



● 材質・仕上げ

RoHS2適合

	<b>VFL</b>
本体	ガラス繊維強化ナイロン66
ベアリング	スチール

単位: mm

品番	価格 (円)	アイドラー					ベアリング				質量 (kg)	適用アイドラー軸		
		De 1	Da	Db	W 2	s2	中高	呼び番号	d	D		B	標準アイドラー軸 Z → P.xxxx	アジャストホルダー 専用アイドラー軸 ZA → P.xxxx
<b>VFL-5031</b>	770	50	29	39	31	10.5	—	6201×1	12	32	10	0.07	Z6201 - 22	ZA6201 - 15
<b>VFL-7055</b>	1,400	70	32	41	55	16.5	—	6202×2	15	35	22	0.17	Z6202W-26	ZA6202W-18
<b>VFL-7575</b>	2,040	75	36	50	75	25.5	有	6203×2	17	40	24	0.31	Z6203W-35	ZA6203W-33
<b>VFL-11574</b>	2,400	115	37	55	74	25	有	6203×2	17	40	24	0.45	Z6203W-35	ZA6203W-33

● 軸穴・キー溝・押しねじ追加加工 → P.xxxx  
対応不可

● 品番指定 直送 14時当日出荷 WEB NBKネットショップ

## VFL-70 55

商品記号 1 2