


## ● 材質・仕上げ



	HNGA-A
本体	アルミニウム合金 アルマイト処理
ピン	SUS316L相当
六角穴付き皿ボルト (ねじ付属サービス)	SUSXM7

- オール金属製のヒンジ。
- 軽量のアルミ合金製。質量はステンレス製の約1/2。
- オプションで取り付け用の六角穴付き皿ボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。

## ● 強度



品番	破壊荷重(N)*1		
	LR0	LR90	LA
HNGA-30-30-A-AL	1000	800	500
HNGA-40-40-A-AL	2000	2800	1000
HNGA-50-50-A-AL	3000	4300	2300
HNGA-60-60-A-AL	5000	4600	4100

\*1: 機能と外観に影響がない範囲で、わずかな変形が発生し始める荷重です。

単位: mm

品番	A	B	A <sub>1</sub>	B <sub>1</sub>	C	d	H	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	質量(g)	ねじ付属サービス ねじサイズ
HNGA-30-30-A-AL	30	30	18	18	10.7	4.3	7.5	4	4.5	10	M4×12
HNGA-40-40-A-AL	40	40	25	25	16	5.3	9	5	5.5	23	M5×15
HNGA-50-50-A-AL	50	50	30	30	21	6.4	11.5	6	6.5	48	M6×16
HNGA-60-60-A-AL	60	60	36	36	26	8.3	15	8	8.5	90	M8×25

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

## HNGA-30-30-A-AL



## HNGA-30-30-A-AL-P

ねじ付属  
サービスねじ付属サービス(別料金)をご利用の場合は、商品品番の末尾に **[P]** を追加してください。