



● 材質・仕上げ

	KSCMS-A	KSCMS-H	KSCMS-K	KSCFS-A	KSCFS-H	KSCFS-K
ノブ	ナイロン6 (つや消し黒)	ナイロン6 (つや消し黒)	ナイロン6 (つや消し黒)	ナイロン6 (つや消し黒)	ナイロン6 (つや消し黒)	ナイロン6 (つや消し黒)
ねじ部	SUS304相当*1	SUS304相当*1	SUS304相当*1	SUS303相当	SUS303相当	SUS303相当
リテーナリング	SUS301相当	SUS301相当	SUS301相当	SUS301相当	SUS301相当	SUS301相当
ケーブル		SUS304相当 ポリ塩化ビニル			SUS304相当 ポリ塩化ビニル	
座金		SUS304相当			SUS304相当	
ボールチェーン			SUS301相当			SUS301相当

\*1: **KSCMS-63-M12** はSUS303になります。

寸法

**KSCMS-A** **KSCFS-A** リテーナリングのみ **KSCMS-H** **KSCFS-H** リテーナリング+ケーブル **KSCMS-K** **KSCFS-K** リテーナリング+ボールチェーン 単位: mm

品番 おねじ	質量 (g)	品番 めねじ	Lf	質量 (g)	D	M(並目) ねじの呼び		H	s	h	R	a
						ねじの呼び	ピッチ					
KSCMS-25-M5-A	7 - 11				25	M5	0.8	16	8	2.5	22	2.8
KSCMS-32-M6-A	12 - 16	KSCFS-32-M6-A	12	10	32	M6	1	20	10	3.5	23	2.8
KSCMS-40-M8-A	24 - 30	KSCFS-40-M8-A	14	20	40	M8	1.25	25	13	4	30	3.2
KSCMS-50-M10-A	48 - 60	KSCFS-50-M10-A	18	38	50	M10	1.5	32	17	5	35	3.8
KSCMS-63-M12-A	92 - 109	KSCFS-63-M12-A	22	62	63	M12	1.75	40	21	5.5	37	3.8
KSCMS-25-M5-H	15 - 19				25	M5	0.8	16	8	2.5	22	2.8
KSCMS-32-M6-H	20 - 24	KSCFS-32-M6-H	12	18	32	M6	1	20	10	3.5	23	2.8
KSCMS-40-M8-H	32 - 38	KSCFS-40-M8-H	14	28	40	M8	1.25	25	13	4	30	3.2
KSCMS-50-M10-H	56 - 68	KSCFS-50-M10-H	18	46	50	M10	1.5	32	17	5	35	3.8
KSCMS-63-M12-H	100 - 117	KSCFS-63-M12-H	22	70	63	M12	1.75	40	21	5.5	37	3.8
KSCMS-25-M5-K	13 - 17				25	M5	0.8	16	8	2.5	22	2.8
KSCMS-32-M6-K	18 - 22	KSCFS-32-M6-K	12	16	32	M6	1	20	10	3.5	23	2.8
KSCMS-40-M8-K	30 - 36	KSCFS-40-M8-K	14	26	40	M8	1.25	25	13	4	30	3.2
KSCMS-50-M10-K	54 - 66	KSCFS-50-M10-K	18	44	50	M10	1.5	32	17	5	35	3.8
KSCMS-63-M12-K	98 - 115	KSCFS-63-M12-K	22	68	63	M12	1.75	40	21	5.5	37	3.8

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P. xxxx  
 ねじ組み合わせ → P. xxxx  
 ねじカット → P. xxxx  
 ゆるみ止め → P. xxxx  
 レーザ刻印 → P. xxxx  
 お問い合わせください  
 お問い合わせください  
 おねじのみ対応可・別料金  
 おねじのみ対応可・別料金  
 対応可・別料金

- ノブと機械・装置をケーブル・チェーンで連結して、ノブの紛失・脱落を防止します。
- ノブの形状はセブンロブ。7角形は人間の手になじむ理想的なカタチです。
- リテーナリングがノブに対して空回りするため、ノブを回転させてもケーブル・チェーンが絡まりません。



- 商品記号により、タイプおよびケーブル・チェーンの有無が選択できます。

商品記号	タイプ	ケーブル・チェーンの有無
KSCMS-A	おねじ	リテーナリングのみ
KSCMS-H	おねじ	リテーナリング+ケーブル
KSCMS-K	おねじ	リテーナリング+ボールチェーン
KSCFS-A	めねじ	リテーナリングのみ
KSCFS-H	めねじ	リテーナリング+ケーブル
KSCFS-K	めねじ	リテーナリング+ボールチェーン

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

**KSCMS-32-M6-16-K**



おねじタイプは **2** ねじ長さ Lm を表に ● の記載があるサイズから選択してください。



● 関連商品

**KSCMS-A** | **KSCFS-A** と組み合わせ使用することができるチェーン・ケーブル・カールコードがあります。



ねじ長さ

**KSCMS-A** リテーナリングのみ **KSCMS-H** リテーナリング+ケーブル **KSCMS-K** リテーナリング+ボールチェーン

品番 おねじ	Lm (mm) <b>2</b>									
	10	15	16	20	25	30	40	45	50	
KSCMS-25-M5-A	●	●		●	●					
KSCMS-32-M6-A			●	●	●	●				
KSCMS-40-M8-A				●	●	●	●			
KSCMS-50-M10-A				●	●	●		●		
KSCMS-63-M12-A						●	●		●	
KSCMS-25-M5-H	●	●		●	●					
KSCMS-32-M6-H			●	●	●	●				
KSCMS-40-M8-H				●	●	●	●			
KSCMS-50-M10-H				●	●	●		●		
KSCMS-63-M12-H						●	●		●	
KSCMS-25-M5-K	●	●		●	●					
KSCMS-32-M6-K			●	●	●	●				
KSCMS-40-M8-K				●	●	●	●			
KSCMS-50-M10-K				●	●	●		●		
KSCMS-63-M12-K						●	●		●	