


GN287 パイプジョイント - フリー



- 外径φ18の2本の丸パイプを任意の角度に連結するパイプジョイントです。
- 連結部の六角穴付きボルトを締めつけることで任意の角度に固定できます。
- 全商品に六角穴付きボルト・ゆるみ止めナットが付属しています。

● 材質・仕上げ



	GN287
本体	AC3A 静電塗装(つや消し黒)
六角穴付きボルト	SUS304
ゆるみ止めナット	SUS304 ポリアミド

単位: mm

品番	D	H	L	W	F	P	Lc	M	質量 (g)
GN287-B18-B18-1-SW	18	34.5	25	100	48.5	29.5	31.5	M6	130

● 関連商品

パイプは **GN990** をご使用ください。



- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

GN287-B18-B18-1-SW



目盛り刻印 → P.xxxx

対応不可