


PBV ボルトプレサポート

SUS ステンレス




● 材質・仕上げ



	PBV
ねじ部	SUS420J2相当
ロッド	SUS440B相当

● パワーストップに **PBV** を使用すると、衝突物との偏角を最大30°まで許容できます。



● 商品記号


● ボルトプレサポートのストロークタイプを選択 **①**

商品記号	ストロークタイプ
N	標準ストローク
L	ロングストローク

● 保護機構を選択 **②**


保護機構なし... 商品記号 **D**

一般環境用途に。




フェルトリング... 商品記号 **F**

防塵仕様。木工機などの粉塵環境用途に。



ワイパー... 商品記号 **A**

パワーストップ内部への液体の浸入を防ぎます。



● ボルトプレサポートの保護機構を使用する場合、パワーストップ本体の保護機構は不要です。

寸法

品番	M(細目)		M1(細目)		L	L1	L2	d	適用ねじサイズ*1・ストローク			質量(g)
	ねじの呼び	ピッチ	ねじの呼び	ピッチ					ねじの呼び	ピッチ	ストロークs	
PBV08-10ND-A	M8	1	M12	1	34.5	26.5	7.5	4	M8	1	6	18
PBV08-10NF-A	M8	1	M12	1	34.5	26.5	7.5	4	M8	1	6	18
PBV08-10NA-A	M8	1	M12	1	34.5	26.5	7.5	4	M8	1	6	18
PBV10-10ND-A	M10	1	M14	1	43	32.5	9.5	5	M10	1	8	29
PBV10-10NF-A	M10	1	M14	1	43	32.5	9.5	5	M10	1	8	29
PBV10-10NA-A	M10	1	M14	1	43	32.5	9.5	5	M10	1	8	29
PBV12-10ND-A	M12	1	M16	1	51.5	38.5	11.5	6	M12	1	10	44
PBV12-10NF-A	M12	1	M16	1	51.5	38.5	11.5	6	M12	1	10	44
PBV12-10NA-A	M12	1	M16	1	51.5	38.5	11.5	6	M12	1	10	44
PBV14-10ND-A	M14	1	M20	1.5	64	48	14	8	M14	1	12	90
PBV14-10NF-A	M14	1	M20	1.5	64	48	14	8	M14	1	12	90
PBV14-10NA-A	M14	1	M20	1.5	64	48	14	8	M14	1	12	90
PBV14-10LD-A	M14	1	M20	1.5	80	56	14	8	M14	1	20	100
PBV14-10LF-A	M14	1	M20	1.5	80	56	14	8	M14	1	20	100
PBV14-10LA-A	M14	1	M20	1.5	80	56	14	8	M14	1	20	100
PBV14-15ND-A	M14	1.5	M20	1.5	64	48	14	8	M14	1.5	12	90
PBV14-15NF-A	M14	1.5	M20	1.5	64	48	14	8	M14	1.5	12	90
PBV14-15NA-A	M14	1.5	M20	1.5	64	48	14	8	M14	1.5	12	90
PBV14-15LD-A	M14	1.5	M20	1.5	80	56	14	8	M14	1.5	20	100
PBV14-15LF-A	M14	1.5	M20	1.5	80	56	14	8	M14	1.5	20	100
PBV14-15LA-A	M14	1.5	M20	1.5	80	56	14	8	M14	1.5	20	100
PBV16-10ND-A	M16	1	M22	1.5	64	48	14	8	M16	1	12	110
PBV16-10NF-A	M16	1	M22	1.5	64	48	14	8	M16	1	12	110
PBV16-10NA-A	M16	1	M22	1.5	64	48	14	8	M16	1	12	110
PBV16-10LD-A	M16	1	M22	1.5	80	56	14	8	M16	1	20	130
PBV16-10LF-A	M16	1	M22	1.5	80	56	14	8	M16	1	20	130
PBV16-10LA-A	M16	1	M22	1.5	80	56	14	8	M16	1	20	130
PBV16-15ND-A	M16	1.5	M22	1.5	64	48	14	8	M16	1.5	12	110
PBV16-15NF-A	M16	1.5	M22	1.5	64	48	14	8	M16	1.5	12	110
PBV16-15NA-A	M16	1.5	M22	1.5	64	48	14	8	M16	1.5	12	110
PBV16-15LD-A	M16	1.5	M22	1.5	80	56	14	8	M16	1.5	20	130
PBV16-15LF-A	M16	1.5	M22	1.5	80	56	14	8	M16	1.5	20	130
PBV16-15LA-A	M16	1.5	M22	1.5	80	56	14	8	M16	1.5	20	130
PBV20-15ND-A	M20	1.5	M25	1.5	79	59	18	10	M20	1.5	15	160
PBV20-15NF-A	M20	1.5	M25	1.5	79	59	18	10	M20	1.5	15	160
PBV20-15NA-A	M20	1.5	M25	1.5	79	59	18	10	M20	1.5	15	160
PBV20-15LD-A	M20	1.5	M25	1.5	99	69	18	10	M20	1.5	25	190
PBV20-15LF-A	M20	1.5	M25	1.5	99	69	18	10	M20	1.5	25	190
PBV20-15LA-A	M20	1.5	M25	1.5	99	69	18	10	M20	1.5	25	190

*1: ご使用いただくパワーストップとねじの呼び・ピッチが同じ品番を選定してください。

クリーン洗浄・クリーン梱包
対応不可


● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

PBV20-15 ND-A

商品記号 **①** **②** 商品記号

PBV ボルトプレサポート

SUS ステンレス



寸法

単位: mm

品番	M(細目)		M1(細目)		L	L1	L2	d	適用ねじサイズ*1・ストローク			質量(g)
	ねじの呼び	ピッチ	ねじの呼び	ピッチ					ねじの呼び	ピッチ	ストロークs	
PBV22-15ND-A	M22	1.5	M27	1.5	79	59	18	10	M22	1.5	15	190
PBV22-15NF-A	M22	1.5	M27	1.5	79	59	18	10	M22	1.5	15	190
PBV22-15NA-A	M22	1.5	M27	1.5	79	59	18	10	M22	1.5	15	190
PBV22-15LD-A	M22	1.5	M27	1.5	99	69	18	10	M22	1.5	25	220
PBV22-15LF-A	M22	1.5	M27	1.5	99	69	18	10	M22	1.5	25	220
PBV22-15LA-A	M22	1.5	M27	1.5	99	69	18	10	M22	1.5	25	220
PBV25-15ND-A	M25	1.5	M33	1.5	109.5	78	22.5	12	M25	1.5	25	380
PBV25-15NF-A	M25	1.5	M33	1.5	109.5	78	22.5	12	M25	1.5	25	380
PBV25-15NA-A	M25	1.5	M33	1.5	109.5	78	22.5	12	M25	1.5	25	380
PBV25-15LD-A	M25	1.5	M33	1.5	139.5	93	22.5	12	M25	1.5	40	460
PBV25-15LF-A	M25	1.5	M33	1.5	139.5	93	22.5	12	M25	1.5	40	460
PBV25-15LA-A	M25	1.5	M33	1.5	139.5	93	22.5	12	M25	1.5	40	460
PBV27-30ND-A	M27	3	M36	1.5	109.5	78	22.5	12	M27	3	25	470
PBV27-30NF-A	M27	3	M36	1.5	109.5	78	22.5	12	M27	3	25	470
PBV27-30NA-A	M27	3	M36	1.5	109.5	78	22.5	12	M27	3	25	470
PBV27-30LD-A	M27	3	M36	1.5	139.5	93	22.5	12	M27	3	40	560
PBV27-30LF-A	M27	3	M36	1.5	139.5	93	22.5	12	M27	3	40	560
PBV27-30LA-A	M27	3	M36	1.5	139.5	93	22.5	12	M27	3	40	560
PBV33-15ND-A	M33	1.5	M42	1.5	130.5	92.5	26.5	15	M33	1.5	30	690
PBV33-15NF-A	M33	1.5	M42	1.5	130.5	92.5	26.5	15	M33	1.5	30	690
PBV33-15NA-A	M33	1.5	M42	1.5	130.5	92.5	26.5	15	M33	1.5	30	690
PBV33-15LD-A	M33	1.5	M42	1.5	170.5	112.5	26.5	15	M33	1.5	50	830
PBV33-15LF-A	M33	1.5	M42	1.5	170.5	112.5	26.5	15	M33	1.5	50	830
PBV33-15LA-A	M33	1.5	M42	1.5	170.5	112.5	26.5	15	M33	1.5	50	830
PBV36-15ND-A	M36	1.5	M45	1.5	130.5	92.5	26.5	15	M36	1.5	30	830
PBV36-15NF-A	M36	1.5	M45	1.5	130.5	92.5	26.5	15	M36	1.5	30	830
PBV36-15NA-A	M36	1.5	M45	1.5	130.5	92.5	26.5	15	M36	1.5	30	830
PBV36-15LD-A	M36	1.5	M45	1.5	170.5	112.5	26.5	15	M36	1.5	50	1000
PBV36-15LF-A	M36	1.5	M45	1.5	170.5	112.5	26.5	15	M36	1.5	50	1000
PBV36-15LA-A	M36	1.5	M45	1.5	170.5	112.5	26.5	15	M36	1.5	50	1000

*1: ご使用いただくパワーストップとねじの呼び・ピッチが同じ品番を選定してください。

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

PBV20-15 ND-A

商品
記号商品
記号
 クリーン洗浄・クリーン梱包
対応不可