



PKS 上面取り付けブラケット



- パワーストップ取り付け用ブラケット。
- 市販の六角穴付きボルトで、機器・装置への取り付けができます。

● 材質・仕上げ



RoHS

	PKS
本体	SS400 ニッケルメッキ

寸法

単位: mm

品番 	M(細目)		W	H	T	F	C	Lc	R	適用ねじサイズ*1		質量 (g)
	ねじの呼び	ピッチ								ねじの呼び	ピッチ	
PKS08-10-A	M8	1	24	14	10	16	7.4	4.5	4.3	M8	1	15
PKS10-10-A	M10	1	25	15	10	17	7.4	4.5	4.3	M10	1	18
PKS12-10-A	M12	1	26	18	10	18	7.4	4.5	4.3	M12	1	20
PKS14-10-A	M14	1	32	20	12	22	8.9	5.5	5.3	M14	1	32
PKS14-15-A	M14	1.5	32	20	12	22	8.9	5.5	5.3	M14	1.5	33
PKS20-15-A	M20	1.5	40	25	14	28	10.4	6.5	6.3	M20	1.5	59
PKS25-15-A	M25	1.5	50	32	18	35	13.5	8.5	8.4	M25	1.5	110
PKS33-15-A	M33	1.5	62	40	20	45	16.5	10.5	10.4	M33	1.5	180

*1: ご使用いただくパワーストップとねじの呼び・ピッチが同じ品番を選定してください。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

PKS20-15-A


 クリーン洗浄・クリーン梱包

対応不可