


● 取り付け寸法



- 折りたたみ式取っ手。使用しないときは、取っ手本体をトレイの中へ完全に収納できます。
- 2種類の取っ手収納タイプを標準化。
URTH-A **URTHS-A** タイプA
URTH-B **URTHS-B** タイプB
- タイプAは不用意に取手が起き上がり倒れたりしないように、可動部に保持機能があります。
- タイプBは通常、取っ手は収納された状態。使用時は取っ手を起こしてください。使用后、手を離せばスプリングの力で取っ手は収納されます。
- トレイは指をかけやすい形状で、ポケット取っ手としても使用できます。
- 商品記号により、取っ手の材質およびタイプが選択できます。

商品記号	取っ手の材質	タイプ
URTH-A	スチール製	タイプA
URTH-B	スチール製	タイプB
URTHS-A	ステンレス製	タイプA
URTHS-B	ステンレス製	タイプB

- トレイのカラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により選択できます。

末尾記号	トレイの色
BK	つや消し黒
SG	つや消しシルバー

- 皿小ねじ(ねじ径:M4)を使用して取り付けてください。
*皿小ねじ・ナットは付属していません。
- オプションで取り付け用の六角穴付き皿小ねじ(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。

● 材質・仕上げ



	URTH	URTHS
取っ手	SUM22L クロムメッキ	SUS303
トレイ	亜鉛ダイカスト 静電塗装(各色)	亜鉛ダイカスト 静電塗装(各色)
スプリング	SUS301	SUS301
緩衝ゴム	NBR	NBR
ピン	SUS304	SUS304
スペーサ (URTH-A URTHS-A のみ)	ポリアセタール	ポリアセタール
六角穴付き皿小ねじ (ねじ付属サービス)	SUSXM7	SUSXM7



URTH-A URTH-B スチール製 URTHS-A URTHS-B ステンレス製


単位:mm

品番 保持機能つき	品番 内蔵スプリング	L1	H1	H2	H3	L	L2	L3	L4	許容荷重*1 (N)	質量(g)	ねじ付属サービス ねじサイズ
URTH-100-A	URTH-100-B	134	65	49	60	150	100	121	122	1000	337	M4×10
URTH-120-A	URTH-120-B	154	65	49	60	170	120	141	142	1000	374	M4×10
URTHS-100-A	URTHS-100-B	134	65	49	60	150	100	121	122	1000	337	M4×10
URTHS-120-A	URTHS-120-B	154	65	49	60	170	120	141	142	1000	374	M4×10


*1: 人の手で使用する許容荷重です。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

URTHS-100-A-BK



URTHS-100-A-BK-P



ねじ付属サービス(別料金)をご利用の場合は、商品品番の末尾に「P」を追加してください。

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx

レーザー刻印 → P.xxxx

対応不可

お問い合わせください