



● 材質・仕上げ



	SADS-SD
ねじ部	SUS303
止め輪	SUS304相当

- レバー・ノブなどのめねじ商品と組み合わせることで、標準品にないねじ径のレバー・ノブとしてご使用いただけます。
- ねじの固定にはピン止めまたは嫌気性接着剤を使用してください。
- レバー・ノブと組み合わせて締めつけをくり返す場合は、ピン止めを推奨します。
- 止め輪により、ねじ長さが正確に決まります。

寸法

単位: mm

品番	M(並目)		M1(並目)		Lm	s	t	D	質量(g)
	ねじの呼び	ピッチ	ねじの呼び	ピッチ					
SADS-M4-M5-SD	M4	0.7	M5	0.8	4.5	1.4	0.6	7	1.9 - 6.7
SADS-M5-M4-SD	M5	0.8	M4	0.7	4.5	1.6	0.6	7	1.5 - 3.1
SADS-M5-M6-SD	M5	0.8	M6	1	4.5	1.6	0.6	9	2.7 - 12
SADS-M6-M5-SD	M6	1	M5	0.8	5.5	1.6	0.6	9	2.5 - 7.3
SADS-M6-M8-SD	M6	1	M8	1.25	5.5	2	0.6	9	4.9 - 27
SADS-M8-M6-SD	M8	1.25	M6	1	6.5	2	0.6	9	4.3 - 13
SADS-M8-M10-SD	M8	1.25	M10	1.5	6.5	2.5	0.8	12	10 - 43
SADS-M10-M8-SD	M10	1.5	M8	1.25	8.5	2.5	0.8	12	8.2 - 30
SADS-M10-M12-SD	M10	1.5	M12	1.75	8.5	3	0.8	16	16 - 64

ねじ長さ

SADS-SD ステンレス製

品番	L(mm)									
	12	16	20	25	32	40	50	63	80	
SADS-M4-M5-SD	●	●	●	●	●	●	●			
SADS-M5-M4-SD	●	●	●	●	●					
SADS-M5-M6-SD	●	●	●	●	●	●	●	●		
SADS-M6-M5-SD	●	●	●	●	●	●	●			
SADS-M6-M8-SD	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
SADS-M8-M6-SD	●	●	●	●	●	●	●	●		
SADS-M8-M10-SD		●	●	●	●	●	●	●	●	
SADS-M10-M8-SD	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
SADS-M10-M12-SD		●	●	●	●	●	●	●	●	

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SADS-M10-M12-80-SD

商品記号 ねじ径変更タイプ

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P. xxxx

ねじ組み合わせ → P. xxxx

ねじカット → P. xxxx

ゆるみ止め → P. xxxx

お問い合わせください

対応可・別料金

対応可・別料金

対応可・別料金