



- ワークや治具の位置決め・芯出しなどの用途に。
- アジャストボルト用ブロック **SAK-A** **SAK-B** と組み合わせで使用ください。⇒ P.xxxx
- アジャストボルト **SAT** とアジャストボルト用ブロック **SAK-A** **SAK-B** の組み合わせ

品番	適用アジャストボルト用ブロック	
SAT-M6	SAK-6-A	SAK-6-B
SAT-M8	SAK-8-A	SAK-8-B
SAT-M10	SAK-10-A	SAK-10-B
SAT-M12	SAK-12-A	SAK-12-B

- 材質・仕上げ



	SAT
本体	S45C ニッケルメッキ

単位: mm

品番	M(並目)		L < 2				L4	L1	D2	B	d	L2	質量(g)	
	ねじの呼び < 1	ピッチ												
SAT-M6	M6	1	20	30	35	40	50	4.6	10	8.5	10	5.5	9	14 - 20.5
SAT-M8	M8	1.25		30		40	50	6	15	11.5	13	7.5	12	36 - 48
SAT-M10	M10	1.5		30		40	50	7	15	15.5	17	9.5	16	64 - 82
SAT-M12	M12	1.75		30		40	50	7	20	17.5	19	11.5	19	100 - 125

- 使用例

アジャストボルト用ブロックと組み合わせることで簡易の位置決め機構としてご使用できます。



- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SAT - M8 - 40

商品
記号

クリーン洗浄・クリーン梱包 ⇒ P.xxxx
対応不可

ねじ組み合わせ ⇒ P.xxxx
対応不可

ねじカット ⇒ P.xxxx
対応可・別料金

ゆるみ止め ⇒ P.xxxx
対応可・別料金