


SNSS-FT 六角穴付きボルト(全ねじ)



全ねじ SUS ステンレス



- 全ねじタイプの六角穴付きボルト。
- 用途

長いねじが必要な機器・装置

- 材質・仕上げ

RoHS

SNSS-FT	
本体	SUSXM7 (SUS304相当)
強度区分	A2-50

単位: mm

品番	M(並目)		L ②																	D1	L1	B	質量 (g)	
	ねじの呼び ①	ピッチ																						
SNSS-M3-FT	M3	0.5	25	30	35	40	45	50													5.5	3	2.5	1.6 - 2.9
SNSS-M4-FT	M4	0.7		30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	100				7	4	3	3.7 - 11
SNSS-M5-FT	M5	0.8		30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	100				8.5	5	4	5.6 - 16
SNSS-M6-FT	M6	1			35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	100				10	6	5	9.9 - 24
SNSS-M8-FT	M8	1.25				40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	100				13	8	6	21 - 45
SNSS-M10-FT	M10	1.5					45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	100	110	120		16	10	8	36 - 84

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SNSS - M3 - 25 - FT

商品記号	①	②	商品記号
------	---	---	------

1 バラ売り → P. xxxx	2 クリーン洗浄・クリーン梱包 → P. xxxx	3 ねじカット → P. xxxx	4 ゆるみ止め → P. xxxx	5 脱落防止加工 → P. xxxx
1本から注文できるため対象外	対応可・別料金	対応可・別料金	対応可・別料金	対応不可