



- フラットな形状のテンションレバー。上下スペースにゆとりのない場所に。
- 回し半径が大きく、小さい力で大きな締付力が得られます。
- ねじに対するレバーの位相角度を自由に調整できます。
- 材質・仕上げ

| | LFF |
|------|--------------------|
| レバー部 | S45C 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| ねじ部 | S45C 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| グリップ | フェノール樹脂(黒) |

単位: mm

| 品番 | M(並目) | | Lf | R | H | H' | h | s | A | B | D | d | 歯数 | 最大荷重*1 (N) | 最大締付力*1 (kN) | 質量(g) |
|--------|-------|------|----|-----|------|------|----|---|----|----|----|----|----|---------------|-----------------|-------|
| | ねじの呼び | ピッチ | | | | | | | | | | | | | | |
| LFF-8 | M8 | 1.25 | 18 | 100 | 12 | 16 | 19 | 2 | 10 | 25 | 33 | 13 | 22 | 120 | 10 | 160 |
| LFF-10 | M10 | 1.5 | 21 | 130 | 13.5 | 17.5 | 22 | 2 | 12 | 30 | 41 | 19 | 26 | 180 | 16 | 300 |
| LFF-12 | M12 | 1.75 | 21 | 130 | 13.5 | 17.5 | 22 | 2 | 12 | 30 | 41 | 19 | 26 | 300 | 23 | 300 |
| LFF-16 | M16 | 2 | 27 | 150 | 17 | 22 | 28 | 2 | 14 | 35 | 45 | 23 | 36 | 660 | 43 | 450 |

*1: 最大荷重・最大締付力の定義について → P.xxxx

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

LFF-16



| | | | | |
|--------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx 対応不可 | ねじ組み合わせ → P.xxxx 対応不可 | ねじカット → P.xxxx 対応不可 | ゆるみ止め → P.xxxx 対応不可 | レーザ刻印 → P.xxxx 対応可・別料金 |
|--------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|