


SNHP2S 座金組込み六角ボルト



簡単作業 SUS ステンレス



● 材質・仕上げ



	SNHP2S
ねじ本体	SUS304相当
ねじ本体強度区分	A2-50
ばね座金	SUS304相当

- JIS B 1187に準拠した座金組込み六角ボルト。
- ねじにばね座金が組み込まれており、脱落の心配がありません。(座金の略称:P=2)
- 座金組込みねじについては、「座金組込みねじ(セムスねじ)とは」をご参照ください。

単位: mm

品番	M(並目)		L											D	L ₁	B	T (約)	質量 (g)	1袋 入り数
	ねじの呼び	ピッチ		8	10	12	16	20	25	30	35	40							
SNHP2S-M4	M4	0.7	8	10	12									7	2.8	7	1	1.6 - 1.9	20
SNHP2S-M5	M5	0.8		10	12	16	20							8.5	3.5	8	1.3	2.9 - 4.1	20
SNHP2S-M6	M6	1		10	12	16	20	25						11.5	4	10	1.5	4.9 - 7.6	20
SNHP2S-M8	M8	1.25				16	20	25	30	35				14.5	5.5	13	2	13 - 19	10
SNHP2S-M10	M10	1.5					20	25	30	35	40			17.5	7	17	2.5	25 - 35	10

- 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SNHP2S-M8-20

バラ売り	クリーン洗浄・クリーン梱包	ねじカット	ゆるみ止め	脱落防止加工
対応可・別料金	対応可・別料金	対応不可	対応可・別料金	対応不可