


## SNHP3S 座金組込み六角ボルト



簡単作業 SUS ステンレス



## ● 材質・仕上げ



	SNHP3S
ねじ本体	SUS304相当
ねじ本体強度区分	A2-50
平座金	SUS304
ばね座金	SUS304相当



- JIS B 1187に準拠した座金組込み六角ボルト。
- ねじに旧JISの平座金とばね座金が組み込まれており、脱落の心配がありません。(座金の略称:P=3)
- 座金組込みねじについては、「座金組込みねじ(セムスねじ)とは」をご参照ください。

単位: mm

品番	M(並目)		L										D	L <sub>1</sub>	B	t	T (約)	質量(g)	1袋 入り数	
	ねじの呼び	ピッチ	8	10	12	16	20	25	30	35	40	45								50
SNHP3S-M4	M4	0.7	8	10	12	16								10	2.8	7	0.8	1	2 - 2.6	20
SNHP3S-M5	M5	0.8	8	10	12	16	20	25	30					12	3.5	8	0.8	1.3	3.3 - 6	20
SNHP3S-M6	M6	1		10	12	16	20	25	30	35				13	4	10	1	1.5	6.5 - 11	20
SNHP3S-M8	M8	1.25			12	16	20	25	30	35	40	45		18	5.5	13	1.6	2	13 - 24	10
SNHP3S-M10	M10	1.5					20	25	30	35	40			22	7	17	1.6	2.5	31 - 41	10
SNHP3S-M12	M12	1.75					20	25	30	35	40	45	50	26	8	19	2.3	3	44 - 66	5

- 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

## SNHP3S-M8-20

バラ売り	クリーン洗浄・クリーン梱包	ねじカット	ゆるみ止め	脱落防止加工
対応可・別料金	対応可・別料金	対応不可	対応可・別料金	対応不可