



● 材質・仕上げ



VGE	
本体	ガラス繊維強化ナイロン6
ベアリング	スチール

単位: mm

品番	アイドラー								ベアリング				質量 (kg)	適用アイドラー軸
	De	Da	Db	W	s2	θ (°)	r	h	呼び番号	d	D	B		標準アイドラー軸
VGE6002-6200	60	27	36	11.5	1.4	30	1.8	6.8	6200×1	10	30	9	0.05	Z Z6200 - 10・Z6200 - 12・Z6200 - 15

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

VGE6002-6200


軸穴・キー溝・押しねじ追加加工

対応不可