



## ● 材質・仕上げ

RoHS

VME	
本体	ガラス繊維強化ナイロン6
ベアリング	スチール ゴムシール

単位: mm

品番	アイドラー											ベアリング			質量(kg)	適用アイドラー軸	
	溝形状	De	Da	Db	W	w <sub>1</sub>	s <sub>2</sub>	θ(°)	r	h	呼び番号	d	D	B		標準アイドラー軸	Z
VME63A1-6200	A1	63	27	36	19	12	5	34	2	12.5	6200×1	10	30	9	0.06	Z6200 - 15・Z6200 - 20	
VME63M1-6200	M1	63	27	36	15	9.7	3	34	1	9	6200×1	10	30	9	0.07	Z6200 - 10・Z6200 - 15・Z6200 - 20	
VME70A1-6202	A1	70	32	41	19	12	4	34	1	12.5	6202×1	15	35	11	0.09	Z6202 - 16・Z6202 - 22	
VME80B1-6202	B1	80	32	41	21	16	5	35	4.5	15	6202×1	15	35	11	0.1	Z6202 - 16・Z6202 - 22	
VME85B1-6203	B1	85	37	46	22	15.9	5	34	1	15	6203×1	17	40	12	0.12	Z6203 - 15・Z6203 - 20	
VME120B1-6202	B1	120	32	41	22	15.9	5.5	34	1	15	6202×1	15	35	11	0.16	Z6202 - 16・Z6202 - 22	

軸穴・キー溝・押しねじ追加加工

対応不可

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

## VME63M1-6200