

- **VSB** ——— スチール製・単列
- **VSB2** ——— スチール製・2列

- 材質・仕上げ




	VSB	VSB2
本体	S25C-S35C 歯先高周波焼入れ	S25C-S35C 歯先高周波焼入れ
ベアリング	スチール	スチール
止め輪	スチール 四三酸化鉄皮膜(黒)	スチール 四三酸化鉄皮膜(黒)

単位: mm

品番	アイドラー										ベアリング			質量 (kg)	
	スプロケット呼び	歯数	Dp	De	Da	Db	T	M	L	s2	呼び番号	d	D		B
VSB-223	25	23	46.63	50	25	39	2.8	-	18	4.5	6200×1	10	30	9	0.12
VSB-317	35	17	51.84	57	28	41	4.3	-	20	5	6201×1	12	32	10	0.15
VSB-318	35	18	54.85	60	28	44	4.3	-	20	5	6201×1	12	32	10	0.19
VSB-415	40	15	61.08	67	28	46	7.2	-	22	6	6201×1	12	32	10	0.25
VSB-417	40	17	69.12	75	28	54	7.2	-	22	6	6201×1	12	32	10	0.36
VSB-513	50	13	66.34	73	31	51	8.7	-	25	7	6202×1	15	35	11	0.32
VSB-514	50	14	71.34	79	31	52	8.7	-	25	7	6202×1	15	35	11	0.39
VSB-613	60	13	79.6	88	31	57	11.7	-	32	10.5	6202×1	15	35	11	0.45
VSB-615	60	15	91.62	99	31	68	11.7	-	32	10.5	6202×1	15	35	11	0.95
VSB-813	80	13	106.14	118	42	77	14.6	-	40	15	6204×1	20	47	14	1.43
VSB2-415	40	15	61.08	67	30	47	7	21.4	35	6.5	6202×2	15	35	22	0.42
VSB2-514	50	14	71.34	78	36	54	8	26.1	40	8	6203×2	17	40	24	0.64



- 使用例



品番	適用アイドラー軸	
	標準アイドラー軸	Z
VSB-223	Z6200 - 15	Z6200 - 20
VSB-317	Z6201 - 16	Z6201 - 22
VSB-318	Z6201 - 16	Z6201 - 22
VSB-415	Z6201 - 16	Z6201 - 22
VSB-417	Z6201 - 16	Z6201 - 22
VSB-513	Z6202 - 16	Z6202 - 22
VSB-514	Z6202 - 16	Z6202 - 22
VSB-613	Z6202 - 22	
VSB-615	Z6202 - 22	
VSB-813	Z6204 - 22	
VSB2-415	Z6202W-17	Z6202W-26
VSB2-514	Z6203W-27	Z6203W-35

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

VSB-417



⚙️ 軸穴・キー溝・押しねじ追加加工

対応不可