



- レバーはステンレス製。グリップはフェノール樹脂製。
- 耐久性・耐蝕性にすぐれています。
- 材質・仕上げ



LCGS	
レバー	SUS303
グリップ GPC	フェノール樹脂(黒)
➔ P.xxxx	

単位: mm

品番	M(並目)		Lm	L 2	A	B	G	質量 (g)
	ねじの呼び 1	ピッチ						
LCGS-6-63	M6	1	12	63	8	20	30	23
LCGS-6-80	M6	1	12	80	8	20	30	30
LCGS-6-100	M6	1	12	100	8	20	30	38
LCGS-8-80	M8	1.25	20	80	10	25	38	49
LCGS-8-100	M8	1.25	20	100	10	25	38	61
LCGS-8-125	M8	1.25	20	125	10	25	38	76
LCGS-10-100	M10	1.5	25	100	12	30	46	88
LCGS-10-125	M10	1.5	25	125	12	30	46	110
LCGS-10-160	M10	1.5	25	160	12	30	46	140
LCGS-12-125	M12	1.75	30	125	14	35	53	155
LCGS-12-160	M12	1.75	30	160	14	35	53	197
LCGS-12-200	M12	1.75	30	200	14	35	53	244

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

LCGS-6-63

商品記号 **1 2**

クリーン洗浄・クリーン梱包 ➔ P.1640	ねじ組み合わせ ➔ P.1648	ねじカット ➔ P.1644	ゆるみ止め ➔ P.1645	レーザ刻印 ➔ P.1656
お問い合わせください	対応不可	対応不可	対応可・別料金	対応可・別料金