



● 材質・仕上げ



GGB	
グリップ部	EPDM(つや消し黒)
ねじ部	SUM22 クロムメッキ

単位: mm

品番	D	M(並目)		Lm	d	d1	H	e	B	h	質量(g)
		ねじの呼び	ピッチ								
GGB-6	28	M6	1	13	14	10	45.5	8	8	37.5	25
GGB-8	35.5	M8	1.25	15	17.8	13	56.5	9	10	47.5	40
GGB-10	45	M10	1.5	18	22.5	16	72	12	14	60	85

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

GGB-6



 クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx	 ゆるみ止め → P.xxxx	 レーザ刻印 → P.xxxx	 軸穴追加加工 → P.xxxx
対応不可	対応可・別料金	対応不可	対応不可