

- オールステンレス製の回転グリップ。
- 耐蝕性・強度にすぐれています。
- グリップ部とねじ部の分解が可能のため、洗浄作業が容易に行えます。
- 衛生管理を必要とする、食品機械・薬品製造装置に。
- 材質・仕上げ

RoHS

	GIRS-SS
グリップ部	SUS304
ねじ部	SUS304


単位：mm


品番	D	M(並目)		Lm	d	d1	e	H	h	h1	h2	B	質量 (g)
		ねじの呼び	ピッチ										
GIRS-18-M6-SS	18	M6	1	13	13	9	1	71	45	20	5	11	122
GIRS-20-M8-SS	20	M8	1.25	16	15	12	1	76	50	20	5	13	165
GIRS-24-M10-SS	24	M10	1.5	20	19	14	1	92	65	20	6	17	302


- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。


GIRS-20-M8-SS



 クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.1640
お問い合わせください

 ゆるみ止め → P.1645
対応可・別料金

 レーザ刻印 → P.1656
対応可・別料金

 軸穴追加加工 → P.1650
対応不可