



GNTR



GNTRS

- 六角穴による裏側からの取り付け方式。
- ねじ部はスチール製とステンレス製を標準化。
- 材質・仕上げ

RoHS

	GNTR ねじ部：スチール製	GNTRS ねじ部：ステンレス製
グリップ部	ナイロン6(黒)	ナイロン6(黒)
ねじ部	SS400 三価クロメート処理	SUS303

単位：mm

品番 ねじ部：スチール製	品番 ねじ部：ステンレス製	D	M(並目)		Lm	d	d1	H	h	B	質量 (g)
			ねじの呼び	ピッチ							
GNTR-18-M5	GNTRS-18-M5	18	M5	0.8	10	12	6.5	51	50	2.5	23
GNTR-19-M6	GNTRS-19-M6	19	M6	1	13	13	8	66	65	3	40
GNTR-24-M8	GNTRS-24-M8	24	M8	1.25	16	17	10.3	81	80	4	84
GNTR-28-M10	GNTRS-28-M10	28	M10	1.5	18	20	13	96	95	5	141

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

## GNTRS-28-M10



クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx 対応不可	ゆるみ止め → P.xxxx 対応可・別料金	レーザ刻印 → P.xxxx 対応可・別料金	軸穴追加加工 → P.xxxx 対応不可
--------------------------------	---------------------------	---------------------------	-------------------------