

● 材質・仕上げ



NP	
グリップ部	ナイロン6
ねじ部	SS400 クロムメッキ




単位: mm


品番	D	M(並目)		Lm	di	H	h	e	B	質量(g)
		ねじの呼び	ピッチ							
NP-6	16	M6	1	13	10	50	43	7	8	30
NP-8	20	M8	1.25	16.5	13	63.5	55.5	8	10	40
NP-10	25	M10	1.5	20	16	80	70	10	14	100
NP-12	32	M12	1.75	18	20	102	89	13	17	180


- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。


NP-8



 クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx
対応不可

 ゆるみ止め → P.xxxx
対応可・別料金

 レーザ刻印 → P.xxxx
対応可・別料金

 軸穴追加加工 → P.xxxx
対応不可