



● 材質・仕上げ



	RM
グリップ部	SUM22 クロムメッキ
ねじ部	スチール クロムメッキ



単位: mm

品番	D	M(並目)		Lm	d	H	h	e	B	質量(g)
		ねじの呼び	ピッチ							
RM-6	16	M6	1	13	10	56	48	8	8	45
RM-8	20	M8	1.25	15	13	69	60	9	10	90
RM-10	25	M10	1.5	18	16	89	77	12	14	180
RM-12	32	M12	1.75	20	20	111	98	13	17	360
RM-16	36	M16	2	22	22	121	107	14	19	525

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

RM-6



 クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx	 ゆるみ止め → P.xxxx	 レーザ刻印 → P.xxxx	 軸穴追加加工 → P.xxxx
対応不可	対応可・別料金	対応不可	対応不可