



- リトラクタブル回転グリップ **GGR** ( → P.xxxx) 付き2スポークハンドル。
- グリップは引き上げてから倒す機構のため、不用意に倒れません。
- ハンドル本体は鋳鉄、グリップはフェノール樹脂。高トルクにも耐える強力タイプです。
- 材質・仕上げ  RoHS

HSN	
リトラクタブル回転グリップ <b>GGR</b>	フェノール樹脂(黒)
ハンドル	FC200 静電塗装(黒)

単位: mm

品番	D	H	A	E	s	h	d	L	T	Dg	G	P	スポーク数	質量(g)
HSN-125	127	44.5	18	16	26.5	22	35	30.5	2.5	23	65	51	2	850
HSN-160	162	52	18	18	34	24	40	35	3	23	63	69	2	1300
HSN-200	203	56	20	18	36	23	48	40	3.5	26	79	86	2	2060
HSN-250	253	63	24	18	39	30	52	40	3.5	26	72	109.5	2	2960
HSN-315	319	69	27	20	42	30	63	45	5.5	26	72	141.5	2	4770

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

## HSN - 125

商品記号


 クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx  
対応不可

 ゆるみ止め → P.xxxx  
対応不可

 レーザ刻印 → P.xxxx  
対応可・別料金

 軸穴追加加工 → P.xxxx  
対応可・別料金