


SNH 六角ボルト



● 材質・仕上げ



	SNH
本体	SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒)
強度区分	10.9



- JIS B 1180に準拠した六角ボルト。

単位: mm

品番 1	M(並目)		L 2	B	L1	質量 (g)	1袋 入り数
	ねじの呼び	ピッチ					
SNH-M5	M5	0.8	8 10 12 20 25 30 35	8	3.5	2.4 - 6.4	20
SNH-M6	M6	1	10 12 16 20 25 30 35 40	10	4	4.4 - 9.6	20
SNH-M8	M8	1.25	12 16 20 25 30 35 40 45 50	13	5.5	10 - 22	20
SNH-M10	M10	1.5	16 20 25 30 35 40 45 50	17	7	22 - 38	10

- 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SNH-M8 - 20


1 バラ売り	クリーン洗浄・クリーン梱包	ねじカット	ゆるみ止め	脱落防止加工
対応可・別料金	対応不可	対応可・別料金	対応可・別料金	対応不可