


SNHS 六角ボルト



SUS ステンレス



● 材質・仕上げ



	SNHS
本体	SUSXM7 (SUS304相当)
強度区分	A2-50相当



- JIS B 1180に準拠したステンレス製の六角ボルト。

単位: mm

品番 1	M(並目)		L 2													B	L1	質量 (g)	1袋入り数	
	ねじの呼び	ピッチ																		
SNHS-M3	M3	0.5	6	8	10	12	16	20									5.5	2	0.65 - 1.3	20
SNHS-M4	M4	0.7	6	8	10	12	16	20	25	30							7	2.8	1.3 - 3.2	20
SNHS-M5	M5	0.8		8	10	12	16	20	25	30	35						8	3.5	2.5 - 5.8	20
SNHS-M6	M6	1			10	12	16	20	25	30	35	40					10	4	4.4 - 9.6	20
SNHS-M8	M8	1.25				12	16	20	25	30	35	40	45	50	13	5.5	10	- 22	10	
SNHS-M10	M10	1.5					16	20	25	30	35	40	45	50	17	7	22	- 38	10	

- 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SNHS-M8 - 20

12

1 バラ売り	クリーン洗浄・クリーン梱包	ねじカット	ゆるみ止め	脱落防止加工
対応可・別料金	対応可・別料金	対応可・別料金	対応可・別料金	対応可・別料金