



- 片側おねじ・片側めねじの六角支柱。
- 2つ以上の六角支柱を組み合わせて使用することもできます。

● 材質・仕上げ 1

RoHS

	SHA-EL スティール製 M(並目): M3, M4	SHA-EL スティール製 M(並目): M5-M8	SHAS ステンレス製
本体	SUM24L 無電解ニッケルメッキ	SUM22 無電解ニッケルメッキ	SUS304

寸法

単位: mm

品番 スティール製	品番 ステンレス製	M(並目)		B	C(約)	E	Lf	質量(g)
		ねじの呼び 2	ピッチ					
SHA-M3-EL	SHAS-M3	M3	0.5	6	6.9	4.5	6	3.5 - 9.6
SHA-M4-EL	SHAS-M4	M4	0.7	7	8.1	6	8	6.4 - 26
SHA-M5-EL	SHAS-M5	M5	0.8	8	9.2	7.5	10	8.2 - 42
SHA-M6-EL	SHAS-M6	M6	1	10	11.5	9	12	16 - 100
SHA-M8-EL	SHAS-M8	M8	1.25	13	15	12	16	38 - 170

ねじ長さ

SHA-EL スティール製 SHAS ステンレス製

品番	L (mm) 3														
	15	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	120	150
SHA-M3-EL	●	●	●	●	●	●									
SHA-M4-EL		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
SHA-M5-EL		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
SHA-M6-EL			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SHA-M8-EL					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SHAS-M3	●	●	●	●	●	●									
SHAS-M4		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
SHAS-M5		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
SHAS-M6			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SHAS-M8					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SHA-M5-80-EL

1 2 3 1

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.1640

ねじカット → P.1644

ゆるみ止め → P.1645

レーザ刻印 → P.1656

お問い合わせください

対応不可

対応可・別料金

ステンレス製のみ対応可・別料金