


**SNMXS** ヘクサロビュラ穴付きトラス小ねじ

SUS ステンレス



● 材質・仕上げ

**SNMXS**

材質

SUSXM7 (SUS304相当)



- ヘクサロビュラ穴^{*1}は十字穴と比べて、高い締めつけトルクに耐える形状です。

- 締めつけによるリセスの破損が起こりにくく、安全で確実な締めつけができます。

*1: ヘクサロビュラ穴の形状はJIS B 1015: 2008 (ISO 10664: 2005)「ねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に規定されています。

● 用途

ねじ頭部の破損防止

確実な締めつけ

品番①	M(並目)		L②	D1	L1	ヘクサロビュラ穴の番号 No.	質量(g)	単位:mm 1袋入り数
	ねじの呼び	ピッチ						
SNMXS-M3	M3	0.5	6 8 10 12	6.9	1.9	10	0.58 - 0.82	20
SNMXS-M4	M4	0.7	6 8 10 12 16 20	9.4	2.5	20	1.4 - 2.5	20
SNMXS-M5	M5	0.8	8 10 12 16 20	11.8	3.1	25	2.9 - 4.3	20
SNMXS-M6	M6	1	10 12 16 20 25 30	14	3.7	30	5.2 - 8.7	20
SNMXS-M8	M8	1.25	16 20 25 30	17.8	4.8	40	13 - 17	20

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはパラ売りサービスをご確認ください。

● 関連商品

SKX ヘクサロビュラレンチ**SKX-N** 狹所作業対応ヘクサロビュラレンチ**SKXB** ヘクサロビュラショートビット**SRD** マグネットドライバ

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SNMXS-M5-20

①

②

● パラ売り

対応可・別料金

● クリーン洗浄・クリーン梱包

対応可・別料金

● ねじカット

対応可・別料金

● ゆるみ止め

対応可・別料金

● 脱落防止加工

対応可・別料金