


# SNS-J 六角穴付きボルト



高強度 高比強度



● 材質・仕上げ



	<b>SNS-J</b>
本体	SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒)
強度区分	12.9

- JIS B 1176、ISO 4762、DIN 912に準拠。
- 強度区分は12.9。高強度です。
- M3～M16。サイズ展開が豊富なため、機器・装置に合わせて選択可能。

単位: mm

品番 <span style="color:red">1</span>	M(並目)		L <span style="color:red">2</span>	D1	L1	B	質量 (g)	1袋入り数
	ねじの呼び	ピッチ						
<b>SNS-M3</b>	M3	0.5	4 5 6 8 10 12 16 20 25	5.5	3	2.5	0.65 - 1.5	50
<b>SNS-M4</b>	M4	0.7	5 6 8 10 12 16 20 25 30 35	7	4	3	1.5 - 3.6	50
<b>SNS-M5</b>	M5	0.8	6 8 10 12 16 20 25 30 35 40	8.5	5	4	2.9 - 6.6	50
<b>SNS-M6</b>	M6	1	8 10 12 16 20 25 30 35 40 45 50	10	6	5	4.8 - 12	50
<b>SNS-M8</b>	M8	1.25	10 12 16 20 25 30 35 40 45 50 60	13	8	6	11 - 26	20
<b>SNS-M10</b>	M10	1.5	16 20 25 30 35 40 45 50 60	16	10	8	22 - 42	10
<b>SNS-M12</b>	M12	1.75	30 35 40 45 50 60	18	12	10	41 - 61	5
<b>SNS-M16</b>	M16	2	40 45 50 60 70 80	24	16	14	97 - 146	1

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

## SNS-M5-12



<b>1</b> バラ売り	クリーン洗浄・クリーン梱包	ねじカット	ゆるみ止め	脱落防止加工
対応可・別料金	対応不可	対応可・別料金	対応可・別料金	お問い合わせください