


SKH(INCH) 六角レンチ(インチねじ用)



- インチねじ専用の六角レンチ。

- 用途

インチねじの取りつけ・取りはずし

- 材質・仕上げ



SKH(INCH)	
本体	合金鋼(硬度50HRC以上) 四三酸化鉄皮膜(黒)

単位: Inch

品番	B 二面幅の呼び	L1	L2	適用インチねじ		質量 (g)
				SNSS (INCH) → P.xxxx	SNBS (INCH) → P.xxxx	
SKH-1 / 16	1 / 16	1.75	0.562		#4 - 40	1
SKH-5 / 64	5 / 64	1.875	0.609		#5 - 40・#6 - 32	1.7
SKH-3 / 32	3 / 32	2	0.656	#4 - 40・#5 - 40	#8 - 32	2.6
SKH-7 / 64	7 / 64	2.125	0.703	#6 - 32		3.7
SKH-1 / 8	1 / 8	2.25	0.75		#10 - 24・#10 - 32	5.2
SKH-9 / 64	9 / 64	2.375	0.796	#8 - 32		6.9
SKH-5 / 32	5 / 32	2.5	0.844	#10 - 24・#10 - 32・#12 - 24	1/4 - 20	9
SKH-3 / 16	3 / 16	2.75	0.938	1/4 - 20・1/4 - 28		14
SKH-1 / 4	1 / 4	3.25	1.125	5/16 - 18		30
SKH-5 / 16	5 / 16	3.75	1.25	3/8 - 16		54

- 各寸法表記はインチです。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SKH-3/32



バラ売り → P.xxxx	クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx	ねじカット → P.xxxx	ゆるみ止め → P.xxxx	脱落防止加工 → P.xxxx
1個から注文できるため対象外	対応不可	対応不可	対応不可	対応不可