


SNBS(INCH) 六角穴付きボタンボルト(インチねじ)



SUS ステンレス



● 用途

インチねじ仕様の機器・装置

● 材質・仕上げ



	SNBS(INCH)
本体	SUS304相当
強度区分	A2-50

- インチねじの六角穴付きボタンボルト。
- ANSI B18.3に準拠しています。
- 取り付け・取りはずしには専用レンチ **SKH(INCH)** をご使用ください。⇒ P.xxxx
- 寸法・形状・材質・表面処理・クリーン洗浄・特殊梱包など、特殊仕様の商品を製作いたします。⇒ P.xxxx



単位: Inch

品番 1	# ねじの呼び	L 2								D1	L1	B	質量 (g)	1袋入り数	
SNBS-#4-40	No.4-40UNC	3 / 16	1 / 4	5 / 16	3 / 8	1 / 2				0.213	0.059	1 / 16	0.35 - 0.65	10	
SNBS-#5-40	No.5-40UNC		1 / 4		3 / 8	1 / 2				0.238	0.066	5 / 64	0.53 - 0.85	10	
SNBS-#6-32	No.6-32UNC		1 / 4	5 / 16	3 / 8	1 / 2	5 / 8	3 / 4		0.262	0.073	5 / 64	0.67 - 1.4	10	
SNBS-#8-32	No.8-32UNC		1 / 4		3 / 8	1 / 2	5 / 8	3 / 4		0.312	0.087	3 / 32	1.1 - 2.1	10	
SNBS-#10-24	No.10-24UNC		1 / 4		3 / 8	1 / 2	5 / 8	3 / 4	7 / 8	1	0.361	0.101	1 / 8	1.5 - 3.6	10
SNBS-#10-32	No.10-32UNF		1 / 4		3 / 8	1 / 2	5 / 8	3 / 4	7 / 8	1	0.361	0.101	1 / 8	1.5 - 3.8	10
SNBS-1 / 4-20	1/4-20UNC				3 / 8	1 / 2	5 / 8	3 / 4	7 / 8	1	0.437	0.132	5 / 32	3.3 - 6.4	10

● 各寸法表記はインチです。

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SNBS-#4-40 - 1/4



1 バラ売り → P.xxxx	2 クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx	3 ねじカット → P.xxxx	4 ゆるみ止め → P.xxxx	5 脱着防止加工 → P.xxxx
対応可・別料金	対応可・別料金	対応可・別料金	対応可・別料金	対応可・別料金