


A-1 JIS Vプーリー - A・AX適用



単位: mm

品番	呼び径 dm	外径 de	最大軸穴径 d	下穴径 d0	形状 図番	ハブ				リム		慣性モーメント (kg・m ²)	質量 (kg)
						db	l	s1	s2	w	h ⁺² ₀		
50-A-1	50	59	22	-	11U	40	35	15	-	20	-	0.000134	0.44
56-A-1	56	65	22	-	11U	40	35	15	-	20	-	0.00019	0.51
63-A-1	63	72	25	-	11U	45	35	15	-	20	-	0.000297	0.64
67-A-1	67	76	25	-	11U	45	35	15	-	20	-	0.000363	0.7
71-A-1	71	80	25	-	21U	45	25	15	10	20	16	0.000403	0.63
75-A-1	75	84	25	-	21U	45	25	15	10	20	17	0.000489	0.69
80-A-1	80	89	25	-	21U	45	25	15	10	20	17	0.000606	0.75
83-A-1	83	92	25	-	21U	45	25	15	10	20	16	0.000674	0.77
85-A-1	85	94	25	-	21U	45	25	15	10	20	17	0.000744	0.81
88-A-1	88	97	25	-	21U	45	25	15	10	20	16	0.000823	0.83
90-A-1	90	99	25	-	21U	45	25	15	10	20	17	0.000906	0.87
93-A-1	93	102	25	-	21U	45	25	15	10	20	16	0.001	0.9
95-A-1	95	104	25	-	21U	45	25	15	10	20	17	0.00109	0.94
98-A-1	98	107	28	-	21U	50	28	15	7	20	16	0.00129	1.11
100-A-1	100	109	28	-	21U	50	28	15	7	20	17	0.0014	1.15
103-A-1	103	112	28	-	21U	50	28	15	7	20	15.5	0.00153	1.19
106-A-1	106	115	28	-	21U	50	28	15	7	20	17	0.00173	1.26
109-A-1	109	118	28	-	21U	50	28	15	7	20	15.5	0.00188	1.29
112-A-1	112	121	28	-	21U	50	28	15	7	20	17	0.00212	1.37
118-A-1	118	127	28	-	23U	50	28	15	7	20	17	0.00216	1.2
125-A-1	125	134	28	-	23U	50	28	15	7	20	17	0.00262	1.28
132-A-1	132	141	28	-	23U	50	28	15	7	20	17	0.00315	1.36
140-A-1	140	149	28	-	23U	50	28	15	7	20	17	0.00385	1.46
150-A-1	150	159	32	-	10U	56	32	12	-	20	17	0.00496	1.75
160-A-1	160	169	32	-	10U	56	32	12	-	20	17	0.00617	1.88
170-A-1	170	179	32	-	10X	56	32	12	-	20	17	0.0067	1.76
180-A-1	180	189	32	-	10X	56	32	12	-	20	17	0.00804	1.85
190-A-1	190	199	32	-	10X	56	32	12	-	20	17	0.00953	1.94

単位: mm

品番	呼び径 dm	外径 de	最大軸穴径 d	下穴径 d0	形状 図番	ハブ				リム		慣性モーメント (kg・m ²)	質量 (kg)
						db	l	s1	s2	w	h ⁺² ₀		
200-A-1	200	209	32	-	10X	56	32	12	-	20	17	0.0112	2.03
212-A-1	212	221	32	-	10X	56	32	12	-	20	17	0.0135	2.14
224-A-1	224	233	32	-	10X	56	32	12	-	20	17	0.0164	2.34
236-A-1	236	245	32	-	10X	56	32	12	-	20	17	0.0193	2.45
250-A-1	250	259	35.5	-	10X	63	35	15	-	20	17	0.0241	2.92
280-A-1	280	289	35.5	-	10X	63	35	15	-	20	17	0.0343	3.23
300-A-1	300	309	35.5	-	10X	63	35	15	-	20	17	0.0435	3.56
315-A-1	315	324	35.5	-	10X	63	35	15	-	20	17	0.0512	3.78
355-A-1	355	364	35.5	-	10X	63	35	15	-	20	17	0.076	4.39
375-A-1	375	384	40	-	10X	71	40	20	-	20	17.5	0.0949	5.19
400-A-1	400	409	40	-	10X	71	40	20	-	20	17.5	0.116	5.5
450-A-1	450	459	40	-	10X	71	40	20	-	20	17.5	0.167	6.13
500-A-1	500	509	40	-	10Y	71	40	20	-	20	17.5	0.241	7.24

追加工サービスをご利用ください。

Vプーリーに軸穴・キー溝・押しねじ穴の追加工をいたします。実働1日目出荷。



軸穴・キー溝・押しねじ追加工

対応可・別料金

品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

100-A-1



● 関連商品

プーリーV溝部の摩耗を確認するためのゲージがあります。プーリーのメンテナンスの際に、ご利用ください。

