





CK



CKT



- 商品記号により下穴・めねじが選択できます。◀1

CK — 下穴  
CKT — めねじ

- 材質・仕上げ



	CK / CKT
本体	FC200 黒色焼付塗装(黒)

## CK 下穴

単位: mm

品番	D ◀2	C	Lc	H	s	d	質量(g)
CK-40	40	5	10	25	13	18	75
CK-50	50	5	10	32	18	22	135
CK-63	63	5	10	40	23	26	270

## CKT めねじ

単位: mm

品番	D ◀2	M(並目)		Lf	H	s	d	質量(g)
		ねじの呼び	ピッチ					
CKT-40	40	M8	1.25	14	25	13	18	75
CKT-50	50	M10	1.5	18	32	18	22	135
CKT-63	63	M12	1.75	22	40	23	26	270

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

CK-40



クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx	ねじ組み合わせ → P.xxxx	ねじカット → P.xxxx	ゆるみ止め → P.xxxx	レーザ刻印 → P.xxxx
対応不可	お問い合わせください	対応不可	対応不可	対応不可