



- 品番の末尾記号により、スピンの色が選択できます。◀2
末尾記号 **BK** ——— 黒
末尾記号 **SL** ——— シルバー

● 材質・仕上げ

RoHS2適合

	EAC
ツマミ	フェノール樹脂(黒)
スピン	アルミニウム合金(各色)
インサート	黄銅

単位: mm

品番	価格(円)	D	d	H	f	M(並目)	C	Lc	質量(g)
EAC-19	400	18.9	21.8	13.5	7	1 - M4	6.1	10.7	7
EAC-23	420	22.6	25.7	14.4	6.5	1 - M4	6.1	11.9	12
EAC-30	700	29.9	32.8	16.1	7.5	2 - M4	6.1	15	15

- 六角穴付き止めねじが付属しています。

- 品番指定 直送 14時当日出荷 NBK ネットショップ

EAC-19-BK

◀1 ▶2

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx 対応不可	ねじ組み合わせ → P.xxxx 対応不可	ねじカット → P.xxxx 対応不可	ゆるみ止め → P.xxxx 対応不可	レーザ刻印 → P.xxxx 対応可・別料金
--------------------------------	--------------------------	------------------------	------------------------	---------------------------