



- スティール製・ステンレス製を標準化。

- 材質・仕上げ

RoHS

	KCF-BK スティール製	KCFS ステンレス製
本体	S45C 四三酸化鉄皮膜(黒)	SUS303

単位: mm

品番 スティール製	Lf	品番 ステンレス製	Lf	D <sup>①</sup>	M(並目)		H	s	d	d1	質量(g)
					ねじの呼び <sup>②</sup>	ピッチ					
KCF-20-M5-BK	7	KCFS-20-M5	7	20	M5	0.8	12	4	14	15	17
KCF-24-M6-BK	8	KCFS-24-M6	8	24	M6	1	14	4	16	18	30
KCF-30-M8-BK	10	KCFS-30-M8	10	30	M8	1.25	17	5	20	24	50
KCF-36-M10-BK	12	KCFS-36-M10	12	36	M10	1.5	20	6	28	30	90
KCF-40-M12-BK	14	KCFS-40-M12	14	40	M12	1.75	24	8	32	34	125

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

KCF-30-M8-BK

商品  
記号

①

②

商品  
記号

🧼 クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx

🔩 ねじ組み合わせ → P.xxxx

🔪 ねじカット → P.xxxx

🛑 ゆるみ止め → P.xxxx

✂️ レーザ刻印 → P.xxxx

お問い合わせください

対応可・別料金

対応不可

対応不可

対応可・別料金