

- カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により、選択できます。

末尾記号 **BK** ——— 黒


末尾記号 **RD** ——— 赤

- 材質・仕上げ



| | KDC |
|------|-----------|
| グリップ | ナイロン6(各色) |
| ねじ部 | 黄銅 |

単位：mm

| 品番  | | D | M(並目) | | Lf | d | H | 質量(g) |
|--|-----------|----|-------|------|----|------|----|-------|
| BK | RD | | ねじの呼び | ピッチ | | | | |
| KDC-6-BK | KDC-6-RD | 19 | M6 | 1 | 9 | 14 | 35 | 11 |
| KDC-8-BK | KDC-8-RD | 19 | M8 | 1.25 | 10 | 14 | 35 | 13 |
| KDC-8B-BK | KDC-8B-RD | 20 | M8 | 1.25 | 18 | 14 | 45 | 16 |
| KDC-10-BK | KDC-10-RD | 24 | M10 | 1.5 | 18 | 16.5 | 55 | 26 |
| KDC-10B-BK | | 26 | M10 | 1.5 | 18 | 18 | 65 | 30 |

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

KDC-6-BK



| | | | | |
|--|--|--|--|--|
|  クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.1640 |  ねじ組み合わせ → P.1648 |  ねじカット → P.1644 |  ゆるみ止め → P.1645 |  レーザ刻印 → P.1656 |
| お問い合わせください | 対応不可 | 対応不可 | 対応不可 | 対応可・別料金 |