



● 商品記号によりおねじ・めねじが選択できます。◀1

KF ——— おねじ

KGC ——— めねじ

● 2色カラーバリエーション。品番の末尾記号により選択できます。

末尾記号 ◀3	ノブの色
BK	黒
RD	赤

● 材質・仕上げ



	KF	KGC
ノブ	ナイロン6 (各色)	ナイロン6 (各色)
ねじ部	S5400 三価クロメート処理	黄銅

KF おねじ

単位: mm

品番	D ◀2	M(並目)		Lm	H	s	d	質量 (g)
		ねじの呼び	ピッチ					
KF-25-BK	25	M5	0.8	25	15	6	11	11
KF-25-RD	25	M5	0.8	25	15	6	11	11
KF-33-BK	33	M6	1	30	16.5	7	12	17
KF-33-RD	33	M6	1	30	16.5	7	12	17
KF-40-BK	40	M8	1.25	40	19	7.5	18	37
KF-40-RD	40	M8	1.25	40	19	7.5	18	37
KF-45-BK	45	M10	1.5	40	22	9	22	60
KF-50-BK	50	M12	1.75	40	22	9	23	80

KGC めねじ

単位: mm

品番	D ◀2	M(並目)		Lf	H	s	d	質量 (g)
		ねじの呼び	ピッチ					
KGC-25-BK	25	M5	0.8	9	15	6	11	10
KGC-25-RD	25	M5	0.8	9	15	6	11	10
KGC-33-BK	33	M6	1	9	16.5	7	12	12
KGC-33-RD	33	M6	1	9	16.5	7	12	12
KGC-40-BK	40	M8	1.25	12	19	7.5	18	18
KGC-40-RD	40	M8	1.25	12	19	7.5	18	18
KGC-45-BK	45	M10	1.5	12	22	9	22	25
KGC-45-RD	45	M10	1.5	12	22	9	22	25
KGC-50-BK	50	M12	1.75	14	22	9	23	40

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

KF-25-BK



クリーン洗浄・クリーン梱包 → P. xxxx	ねじ組み合わせ → P. xxxx	ねじカット → P. xxxx	ゆるみ止め → P. xxxx	レーザ刻印 → P. xxxx
お問い合わせください	めねじのみ対応可・別料金	おねじのみ対応可・別料金	おねじのみ対応可・別料金	対応可・別料金