



- M3～M10の豊富なねじサイズ。
- SUS316L相当。耐蝕性が求められる食品機械・包装機械などの用途に。

● **KNMS** (SUS303製)と**KNML** (SUS316L相当)を区別するため、**KNML**は座面部に溝加工を施しています。

● 材質・仕上げ



	<b>KNML</b>
本体	SUS316L相当*1

\*1: JIS G 4303で定められたSUS316Lの成分に対し、Ni含有量が異なります。  
(Ni含有量: **KNML** 10.00～14.00wt%、JIS G 4303規格値 12.00～15.00wt%)

## 寸法

単位: mm

品番	D	M(並目)		H	s	A	d	質量(g)
		ねじの呼び	ピッチ					
<b>KNML-12-M3</b>	12	M3	0.5	7.5	5	2.5	6	3 - 4
<b>KNML-16-M4</b>	16	M4	0.7	9.5	6	3.5	8	9 - 10
<b>KNML-20-M5</b>	20	M5	0.8	11.5	7.5	4	10	15 - 16
<b>KNML-24-M6</b>	24	M6	1	15	10	5	12	28 - 32
<b>KNML-30-M8</b>	30	M8	1.25	18	12	6	16	58 - 61
<b>KNML-36-M10</b>	36	M10	1.5	23	15	8	20	108 - 120

## ねじ長さ

品番	Lm(mm)						
	6	10	16	20	25	30	40
<b>KNML-12-M3</b>	●	●	●				
<b>KNML-16-M4</b>	●	●	●				
<b>KNML-20-M5</b>		●	●	●			
<b>KNML-24-M6</b>		●	●	●	●	●	
<b>KNML-30-M8</b>			●	●	●	●	
<b>KNML-36-M10</b>				●	●	●	●

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

## KNML-24-M6-20

①

②

② ねじ長さLmは表に●の記載があるサイズから選択してください。

クリーン洗浄・クリーン梱包 お問い合わせください	ねじ組み合わせ 対応不可	ねじカット 対応可・別料金	ゆるみ止め 対応可・別料金	レーザ刻印 対応可・別料金
-----------------------------	-----------------	------------------	------------------	------------------