



KNWFS-A4 ステンレスウィングノブ(めねじ)

SUS ステンレス



- **KNWFS-A4** (SCS14製)と**KNWFS** (SCS13製)を区別するため、**KNWFS-A4**は底面に溝加工を施しています。

- 材質・仕上げ



	KNWFS-A4
本体	SCS14(SUS316相当) ショットブラスト

単位: mm

品番	D	M(並目)		Lf min.	H	s	B	d	質量(g)
		ねじの呼び	ピッチ						
KNWFS-20-M4-A4	20	M4	0.7	7	11.5	3.5	9	8	10
KNWFS-26-M4-A4	26	M4	0.7	7	14.5	4.5	11	10	20
KNWFS-26-M5-A4	26	M5	0.8	8	14.5	4.5	11	10	19
KNWFS-26-M6-A4	26	M6	1	8	14.5	4.5	11	10	18
KNWFS-34-M6-A4	34	M6	1	10	17	5	13	12	35
KNWFS-34-M8-A4	34	M8	1.25	9	17	5	13	12	33

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

KNWFS-26-M5-A4

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx	ねじ組み合わせ → P.xxxx	ねじカット → P.xxxx	ゆるみ止め → P.xxxx	レーザ刻印 → P.xxxx
お問い合わせください	対応可・別料金	対応不可	対応不可	対応可・別料金